



UniEdge: resalta tus límites

UniEdge es un luminario LED arquitectónica para bordes montada en superficie, apta para exteriores y de tamaño compacto, diseñada para aplicaciones de iluminación decorativa de fachadas y exteriores. Su robusto diseño mecánico y su exclusiva óptica hacen que UniEdge sea ideal para la iluminación de bordes en marcos interiores de ventanas y puertas, fachadas de edificios, monumentos y lugares emblemáticos. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Lente de dispersión única con opción de control DMX disponible para ofrecer a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Beneficios

- Distribución óptica única de 3x90 ° para resaltar los marcos interiores de los bordes exteriores en ventanas, balcones o puertas
- Tamaño compacto, liviano y soportes inclinables.
- Cableado continuo para la alimentación y la señal DMX512.

Applications

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajes
- Parques y plazas

Características

- Diseño duradero e IP66 aplicaciones de exterior
- Distribución óptica única de 3x90 ° para iluminar bordes arquitectónicos
- Diseño de drenaje para reducir la acumulación de polvo y agua


- Ángulo de inclinación ajustable de -5 ° a +85 °
- Cableado continuo para la alimentación y los datos DMX mediante conectores IP67
- Para uso en exteriores únicamente

Versions

UniEdge 4LED



Plano de dimensiones



BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3

Información general		
Controlador incluido		No
Información técnica sobre la luz		
Temperatura de color correlacionada (nominal)		-
Índice de producción de color (IRC)		80
Operación y aspectos eléctricos		
Consumo de energía		10 W
Controles y atenuación		
Regulable		No

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Cristal templado

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	No

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Color de la fuente de luz
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Blanco cálido
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Blanco neutro