



UniEdge: resalta tus límites

UniEdge

UniEdge es un luminario LED arquitectónica para bordes montada en superficie, apta para exteriores y de tamaño compacto, diseñada para aplicaciones de iluminación decorativa de fachadas y exteriores. Su robusto diseño mecánico y su exclusiva óptica hacen que UniEdge sea ideal para la iluminación de bordes en marcos interiores de ventanas y puertas, fachadas de edificios, monumentos y lugares emblemáticos. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Lente de dispersión única con opción de control DMX disponible para ofrecer a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Beneficios

- Distribución óptica única de 3x90 ° para resaltar los marcos interiores de los bordes exteriores en ventanas, balcones o puertas
- Tamaño compacto, liviano y soportes inclinables.
- Cableado continuo para la alimentación y la señal DMX512.

Características

- Diseño duradero e IP66 aplicaciones de exterior
- Distribución óptica única de 3x90 ° para iluminar bordes arquitectónicos
- Diseño de drenaje para reducir la acumulación de polvo y agua
- Ángulo de inclinación ajustable de -5 ° a +85 °
- Cableado continuo para la alimentación y los datos DMX mediante conectores IP67

Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajes
- Parques y plazas

Advertencias y seguridad


- Para uso en exteriores únicamente

Versions



UniEdge 4LED

Plano de dimensiones



Información general	
Controlador incluido	No
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	-
Índice de producción de color (IRC)	80
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	10 W
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Cristal templado
Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP66
Aprobación y aplicación	
Marca CE	No
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Flujo luminoso
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Blanco cálido	127 lm
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Blanco neutro	144 lm

