

UniEdge: resalta tus límites

UniEdge

UniEdge es una luminaria de iluminación de bordes LED arquitectónica de tamaño compacto, apta para exteriores y de montaje sobre superficie diseñada para aplicaciones de iluminación decorativa para fachadas y exteriores. Los diseños ópticos únicos y mecánicos duraderos hacen que UniEdge sea ideal para la iluminación de bordes en los marcos interiores de ventanas y puertas; fachadas de edificios y monumentos. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Un lente de ampliación único con opción de control DMX disponible le da a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una gama más amplia de conceptos y diseños ilimitados.

Beneficios

- Distribución óptica única de 3x90 ° para resaltar los marcos interiores de los bordes exteriores en ventanas, balcones o puertas
- Tamaño compacto, liviano y soportes inclinables.
- Cableado continuo para la alimentación y la señal DMX512.

Características

- Diseño duradero e IP66 aplicaciones de exterior
- Distribución óptica única de 3x90 ° para iluminar bordes arquitectónicos
- Diseño de drenaje para reducir la acumulación de polvo y agua
- Ángulo de inclinación ajustable de -5 ° a +85 °
- Cableado continuo para la alimentación y los datos DMX mediante conectores IP67

Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajes
- Parques y plazas

Advertencias y seguridad

- Para uso en exteriores únicamente

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 15 - Datos sujetos a cambios