



UniEdge: resalta tus aristas

UniEdge es una luminaria LED arquitectónica de iluminación de bordes de tamaño compacto con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hace de UniEdge la opción ideal para iluminación de bordes en marcos interiores de ventanas y puertas, fachadas de edificios, lugares de interés y monumentos. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. La lente dispersora única con opción de control DMX disponible para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Beneficios

- Distribución óptica única 3x90° para resaltar los marcos interiores o bordes exteriores de ventanas, balcones o puertas.
- Tamaño compacto, peso ligero y brazos ajustables en inclinación.
- Intercableado para alimentación y señal DMX512.

Applications

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajismo
- Parques y plazas

Versions


Características

- Diseño sólido e IP66 para aplicaciones exteriores
- Distribución óptica 3x90° única para iluminar los bordes arquitectónicos
- Diseño de drenaje para reducir la acumulación de polvo y agua
- Ángulo de inclinación ajustable -5° a +85°
- Intercableado para alimentación y datos DMX a través de conectores IP67
- Solamente para uso en exteriores

UniEdge 4LED



Plano de dimensiones



BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3

Información general	
Driver incluido	No
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	-
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

Operativos y eléctricos

Consumo de energía 10 W

Controles y regulación

Regulable No

Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa Gris oscuro

Código de protección de entrada IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico IK06 [1 J]

Tipo de cubierta óptica Vidrio templado

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad Para su montaje en superficies normalmente inflamables

Marca CE No

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Color de la fuente de luz
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Blanco cálido
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Blanco cálido
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Blanco neutro