

UniEdge: resalta tus límites

UniEdge

UniEdge es un luminario LED arquitectónica para bordes montada en superficie, apta para exteriores y de tamaño compacto, diseñada para aplicaciones de iluminación decorativa de fachadas y exteriores. Su robusto diseño mecánico y su exclusiva óptica hacen que UniEdge sea ideal para la iluminación de bordes en marcos interiores de ventanas y puertas, fachadas de edificios, monumentos y lugares emblemáticos. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Lente de dispersión única con opción de control DMX disponible para ofrecer a arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Beneficios

- Distribución óptica única de 3x90 ° para resaltar los marcos interiores de los bordes exteriores en ventanas, balcones o puertas
- Tamaño compacto, liviano y soportes inclinables.
- Cableado continuo para la alimentación y la señal DMX512.

Características

- Diseño duradero e IP66 aplicaciones de exterior
- Distribución óptica única de 3x90 ° para iluminar bordes arquitectónicos
- Diseño de drenaje para reducir la acumulación de polvo y agua
- Ángulo de inclinación ajustable de -5 ° a +85 °
- Cableado continuo para la alimentación y los datos DMX mediante conectores IP67

Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Paisajes
- Parques y plazas

Advertencias y seguridad

- Para uso en exteriores únicamente

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 19 - Datos sujetos a cambios