



UniEdge – emelje ki széleket

Az UniEdge felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, szélvilágítási, LED-es lámpatest, amelyet homlokzati és kültéri dekoratív világításra terveztünk. A robusztus mechanikai és az egyedi optikai kialakításnak köszönhetően ideális ablakok és ajtók belső keretei, homlokzatok, látnivalók és emlékművek széleinek megvilágítására. Fehér, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnel kapható. Egyedi szórólencsége DMX vezérlési lehetőséggel van ellátva, amelyek révén az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

Előnyök

- Egyedülálló, 3x90°-os optikai elosztás az ablakok, erkélyek vagy ajtók belső kereteinek vagy külső széleinek kiemelésére.
- Kompakt méretek, kis súly és dönthető szerelőelemek.
- Átmenő vezetékezés a tápellátáshoz és DMX512-jelhez.

Applications

- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Tájkeretek
- Parkok és terek

Szolgáltatások

- Robusztus kialakítás és IP66 védetség kültéri alkalmazásokhoz
- Egyedülálló 3x90°-os optikai eloszlás az épületek széleinek megvilágításához
- Az elvezetés kialakítása csökkenti a szennyeződés és víz felhalmozódását


- -5° és $+85^{\circ}$ között állítható döntési szög
- Átmenő vezetékezés tápellátáshoz és DMX-adatokhoz IP67-csatlakozókon keresztül
- Kizárólag kültéri használatra

Versions

UniEdge 4LED



Méretezett rajza



BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

Általános információ

Előtét mellékelve Nem

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges) -
Színvisszaadási index (CRI) 80

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel 10 W

Mechanika és tokozás

Ház színe	Sötétszürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06 [1]]
Optikai búra típusa	Hőkezelt üveg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Nem

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	A fényforrás színe
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Meleg fehér
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Meleg fehér
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	124 lm	Meleg fehér
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Semleges fehér
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	142 lm	Semleges fehér

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nem
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nem
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Igen
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nem
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Igen