



UniEdge - Menonjolkan Bagian Tepi

UniEdge adalah lumener pencahayaan tepi LED arsitektur yang dipasang di permukaan, cocok untuk eksterior, dan berukuran ringkas yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan dekoratif fasad dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik yang unik menjadikan UniEdge ideal untuk pencahayaan tepi pada bingkai bagian dalam jendela dan pintu, fasad bangunan, landmark, dan monumen. Tersedia dalam warna putih, monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur. Lensa spread unik dengan opsi kontrol DMX tersedia untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk mengeksplorasi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Benefits

- Distribusi Optik Unik 3x90° untuk menonjolkan bingkai bagian dalam atau tepi luar jendela, balkon, atau pintu.
- Ukuran Ringkas, Ringan, dan Braket Dapat Dimiringkan.
- Pengkabelan Through untuk daya dan Sinyal DMX512.

Applications

- Jembatan, Monumen, Fasad
- Lanskap
- Taman dan Plaza

Features


- Desain kukuh dan IP66 untuk aplikasi luar ruangan
- Distribusi optik unik 3x90° untuk menerangi tepi arsitektur
- Desain drainase untuk mengurangi timbunan debu dan air

- Sudut kemiringan dapat diatur -5° hingga +85°
- Pengkabelan through untuk daya dan data DMX melalui konektor IP67
- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Versions



Dimensional drawing



BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3

Informasi Umum		
Driver tercakup		Tidak
Teknis Lampu		
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)		-
Indeks renderasi warna (CRI)		80
Pengoperasian dan Kelistrikan		
Konsumsi Daya		10 W
Kontrol dan Peredupan		
Dapat diredupkan		Tidak

Mekanis dan Housing

Warna Housing	Abu-abu gelap
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Kaca keras

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Tidak

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Warna sumber cahaya
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Warm white
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Neutral White