



UniEdge - Laat je grenzen eruit springen

UniEdge is een compacte, architectonische LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en decoratieve verlichtingstoepassingen buiten. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is UniEdge ideaal voor het verlichten van randen van ramen en deurposten, gevels, bezienswaardigheden en monumenten. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Unieke spreidingslens met DMX-regelaar, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen

- Unieke optische verdeling van 3 x 90° om binnenframes of buitenranden van ramen, balkons of deuren te benadrukken.
- Compacte afmeting, licht in gewicht en kantelbare beugels.
- Doorvoerbedrading voor elektriciteit en DMX512-sigitaal.

Applications

- Bruggen, monumenten en gevels
- Landschap
- Parken en pleinen

Kenmerken

- Robuust ontwerp en IP66 voor toepassingen buiten
- Unieke optische verdeling van 3 x 90° om architectonische randen te verlichten
- Drainageontwerp om de ophoping van vuil en water te verminderen


- Verstelbare kantelhoek: -5° to +85°
- Doorvoerbedrading voor elektriciteit en DMX-gegevens via IP67-connectors
- Alleen voor buitengebruik

Versions

UniEdge 4LED



Maatschets



BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	10 W
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Donkergrijs
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Gehard glas

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Nee

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Kleur lichtbron
8719514923508	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Warmwit
8719514923522	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Warmwit
8719514923546	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Neutraalwit