



UniEdge - Laat je grenzen eruit springen

UniEdge

UniEdge is een compacte, architectonische LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en decoratieve verlichtingstoepassingen buiten. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is UniEdge ideaal voor het verlichten van randen van ramen en deurposten, gevels, bezienswaardigheden en monumenten. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Unieke spreidingslens met DMX-regelaar, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen

- Unieke optische verdeling van 3 x 90° om binnenframes of buitenranden van ramen, balkons of deuren te benadrukken.
- Compacte afmeting, licht in gewicht en kantelbare beugels.
- Doorvoerbedrading voor elektriciteit en DMX512-sigitaal.

Kenmerken

- Robuust ontwerp en IP66 voor toepassingen buiten
- Unieke optische verdeling van 3 x 90° om architectonische randen te verlichten
- Drainageontwerp om de ophoping van vuil en water te verminderen
- Verstelbare kantelhoek: -5° to +85°
- Doorvoerbedrading voor elektriciteit en DMX-gegevens via IP67-connectors


Toepassing

- Bruggen, monumenten en gevels
- Landschap
- Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

Maatschets



Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Nee
-----------------------	-----

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Kleurweergave-index (CRI)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	10 W
-----------------	------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	Gehard glas
Kleur behuizing	Donkergrijs
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 66

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Nee
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Lichtstroom
8719514923508	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Warmwit	118 lm
8719514923522	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Warmwit	127 lm
8719514923546	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Neutraalwit	144 lm

