



UniEdge – Få kantene dine til å skille seg ut

UniEdge er en overflatemontert, utendørsklassifisert og kompakt arkitektonisk LED-kantbelysningsarmatur som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og dekorativ belysning utendørs. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at UniEdge passer perfekt til kantbelysning på vinduer og dører, indre rammer, bygningsfasader, landemerker og monumenter. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit. En unik spredningslinse med DMX-kontrollalternativ er tilgjengelig for at arkitekter og designere skal ha frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Fordeler

- Unik optisk fordeling på 3 x 90° for å fremheve de indre rammene eller ytterkantene på vinduer, balkonger eller dører.
- Kompakt størrelse, lav vekt og vippebraketter.
- Gjennomkobling for strøm og DMX512-signal.

Applications

- Broer, monumenter og fasader
- Landskap
- Parker og torg

Funksjoner


- Robust design og IP66 for utendørs bruk
- Unik optisk fordeling på 3 x 90° for belysning av arkitektoniske kanter
- Dreneringsdesign for å redusere smuss og vannakkumulering
- Justerbar vippevinkel på -5° til +85°
- Gjennomkobling for strøm- og DMX-data via IP67-kontakter
- Kun til utendørs bruk

Versions



UniEdge 4LED

Målskisse



BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3

Generell informasjon	
Driver inkludert	Nei
Teknisk belysning	
Korreletert fargetemperatur (nom.)	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	10 W

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Mørkegrå
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK06 [1]]
Type optisk deksel	Herdet glass

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Nei

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lyskildefarge
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Varmhvit
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Varmhvit
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	124 lm	Varmhvit
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Nøytralhvit
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	142 lm	Nøytralhvit

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nei
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nei
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Ja
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nei
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Ja