



UniEdge – Få kantene dine til å skille seg ut

UniEdge

UniEdge er en overflatemontert, utendørsklassifisert og kompakt arkitektonisk LED-kantbelysningsarmatur som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og dekorativ belysning utendørs. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at UniEdge passer perfekt til kantbelysning på vinduer og dører, indre rammer, bygningsfasader, landemerker og monumenter. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit. En unik spredningslinse med DMX-kontrollalternativ er tilgjengelig for at arkitekter og designere skal ha frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Fordeler

- Unik optisk fordeling på 3 x 90° for å fremheve de indre rammene eller ytterkantene på vinduer, balkonger eller dører.
- Kompakt størrelse, lav vekt og vippebraketter.
- Gjennomkobling for strøm og DMX512-signal.

Funksjoner

- Robust design og IP66 for utendørs bruk
- Unik optisk fordeling på 3 x 90° for belysning av arkitektoniske kanter
- Dreneringsdesign for å redusere smuss og vannakkumulering
- Justerbar vippevinkel på -5° til +85°
- Gjennomkobling for strøm- og DMX-data via IP67-kontakter


Søknad

- Broer, monumenter og fasader
- Landskap
- Parker og torg

Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk

Målskisse



Generell informasjon

Driver inkludert Nei

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.) -

Fargegjengivelsesindeks (CRI) 80

Drift og elektronikk

Effektforbruk 10 W

Mekanikk og innfatning

Type optisk deksel Herdet glass

Innfatningsfarge Mørkegrå

Mekanisk støtteskiltkode IK06

Ingress beskyttelseskode IP66

Godkjenning og bruksområde

CE-merke Nei

Brennbarhetsmerke For montering på
normalt
antennbare
overflater

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Lysytelse
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Varmhvit	118 lm
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Varmhvit	127 lm
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Varmhvit	124 lm
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nøytralhvit	144 lm
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Nøytralhvit	142 lm

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nei
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nei
911401737313	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nei
911401737333	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Ja

