



UniEdge – oświetlenie krawędziowe ze specjalnym wskazaniem na wnęki okienne

UniEdge to kompaktowe oświetlenie LED do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych w zastosowaniach zewnętrznych. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że UniEdge idealnie nadaje się do oświetlania wewnętrznych krawędzi ram okien i drzwi, fasad budynków, zabytków i pomników. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Wyjątkowe soczewki rozpraszające z opcjonalnym interfejsem sterownika DMX512/RDM dają nieograniczoną swobodę projektowania.

Korzyści

- Wyjątkowy rozsył 3x90° od akcentowania ościeżnic od wewnętrznej strony lub zewnętrznych krawędzi okien, balkonów i drzwi.
- Kompaktowe wymiary i regulowane uchwyty.
- Okablowanie przelotowe do zasilania i sygnału DMX512.

Applications

- Wnęki okienne, drzwi, portale, balkony
- Mosty, pomniki i fasady

Cechy

- Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych
- Wyjątkowy rozsył 3x90° od oświetlania krawędzi obiektów architektonicznych
- System odpływowy ograniczający gromadzenie się brudu i wody


- Regulowany kąt nachylenia w zakresie od -5° do +85°
- Okablowanie przelotowe do zasilania i danych DMX przez złącza IP67
- Do użytku na zewnątrz

Wersje

UniEdge 4LED



Rysunki techniczne



BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3

Informacje ogólne

W zestawie sterownik Nie

Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) -
Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii 10 W

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06 [1 J]
Typ klosza	Szyba hartowana

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Barwa źródła światła
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	barwa ciepło-biała
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	barwa ciepło-biała
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	124 lm	barwa ciepło-biała
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Barwa biała neutralna
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	142 lm	Barwa biała neutralna

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nie
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nie
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Tak
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nie
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Tak