



UniEdge – oświetlenie krawędziowe ze specjalnym wskazaniem na wnęki okienne

UniEdge

UniEdge to kompaktowe oświetlenie LED do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych w zastosowaniach zewnętrznych. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że UniEdge idealnie nadaje się do oświetlania wewnętrznych krawędzi ram okien i drzwi, fasad budynków, zabytków i pomników. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Wyjątkowe soczewki rozpraszające z opcjonalnym interfejsem sterownika DMX512/RDM dają nieograniczoną swobodę projektowania.

Korzyści

- Wyjątkowy rozsył 3x90° od akcentowania ościeżnic od wewnętrznej strony lub zewnętrznych krawędzi okien, balkonów i drzwi.
- Kompaktowe wymiary i regulowane uchwyty.
- Okablowanie przelotowe do zasilania i sygnału DMX512.

Cechy

- Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych
- Wyjątkowy rozsył 3x90° od oświetlania krawędzi obiektów architektonicznych
- System odpływowy ograniczający gromadzenie się brudu i wody
- Regulowany kąt nachylenia w zakresie od -5° do +85°
- Okablowanie przelotowe do zasilania i danych DMX przez złącza IP67


Zastosowanie

- Wnęki okienne, drzwi, portale, balkony
- Mosty, pomniki i fasady

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do użytku na zewnątrz

Rysunki techniczne



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	10 W
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba hartowana
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Nie
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Strumień Świetlny
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	barwa ciepło-biała	118 lm
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	barwa ciepło-biała	127 lm
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	barwa ciepło-biała	124 lm
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Barwa biała neutralna	144 lm
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Barwa biała neutralna	142 lm

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Tak
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Tak

