



UniEdge - Faça os limites se destacarem

A UniEdge é uma luminária de iluminação de borda LED arquitetônica montada em superfície, com classificação externa e de tamanho compacto, projetada para aplicações de iluminação decorativa de fachadas e exteriores. Os designs mecânicos robustos e ópticos exclusivos tornam a UniEdge ideal para iluminação de bordas em molduras internas de janelas e portas, fachadas de edifícios, pontos de referência e monumentos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável. Lentes de propagação exclusiva com opção de controle DMX disponível para dar aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações.

Benefícios

- Distribuição óptica única de 3x90° para destacar as molduras internas ou bordas externas de janelas, varandas ou portas.
- Tamanho compacto, peso leve e suportes inclináveis.
- Cablagem de passagem para alimentação e sinal DMX512.

Applications

- Pontes, monumentos, fachadas
- Cenário
- Parques e praças

Características

- Design robusto e IP66 para uso em aplicações externas
- Distribuição óptica de 3x90° exclusiva para iluminar as bordas arquitetônicas
- Design de drenagem para reduzir o acúmulo de detritos e água


- Ângulo de inclinação -5° a +85° ajustável
- Fiação para alimentação e dados DMX via conectores IP67
- Apenas para uso externo

Versions

UniEdge 4LED



Desenho dimensional



BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

Informações gerais	
Driver incluído	N
Dados técnicos de luz	
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-
Color rendering index (CRI)	80
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	10 W
Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro temperado

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Não

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Cor da fonte de luz
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Branco quente
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Branco quente
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Branco neutro