



UniEdge - scoate în evidență contururi

UniEdge

UniEdge este un aparat de iluminat architectural cu LED pentru iluminatul contururilor/marginilor cu montaj aplicat, pentru exterior și cu dimensiuni compacte, care este conceput pentru aplicații de iluminat decorativ ale fațadelor. Designul mecanic robust și designul optic unic fac ca UniEdge să fie ideal pentru iluminarea marginilor/contururilor pentru cadrele interioare ale ferestrelor și ușilor, fațadele clădirilor, puncte de atracție și monumente. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Lentilă unică pentru disiparea luminii cu opțiune de control DMX, pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.

Beneficii

- Distribuție optică unică 3 x 90° pentru a scoate în evidență cadrele interioare sau marginile exterioare ale ferestrelor, balcoanelor sau ușilor.
- Dimensiune compactă, greutate redusă și brațe rabatabile.
- Cablaj continuu pentru alimentare și semnal DMX512.

Caracteristici

- Design robust și IP66 pentru aplicații de exterior
- Distribuție optică unică 3 x 90° pentru iluminatul marginilor arhitecturale
- Design cu scurgere pentru a reduce acumularea murdăriei și a apei
- Unghi de înclinație reglabil la -5° până la +85°
- Cablaj continuu pentru alimentare și date DMX prin conectori IP67


Cerere

- Poduri, monumente și fațade
- Peisagistică
- Parcuri și piețe

Warnings and safety

- Doar pentru uz în mediu exterior

Cote



Informații generale	
Balast inclus	Nu
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	-
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	10 W
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	Sticlă securizată
Culoare carcasă	Gri închis
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Nu
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Culoare sursă de lumină	Flux luminos
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Alb cald	118 lm
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Alb cald	127 lm
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Alb cald	124 lm
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Alb neutru	144 lm
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Alb neutru	142 lm

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nu
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nu
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nu
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Da

