



UniEdge – Zvýraznite svoje hranice

UniEdge je povrchové exteriérové kompaktné architektonické LED svetidlo na osvetlenie hrán, vhodné pre fasády a vonkajšie dekoratívne osvetlenie. Odolné mechanické a vysokovýkonné optické vyhotovenie UniEdge je ideálne na osvetlenie vnútorných rámov okien a dverí, fasád budov, pamiatok a pamätníkov. K dispozícii v bielej farbe, monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnej bielej. Jedinečné rozptylné šošovky s voliteľným riadiacim rozhraním DMX dávajú architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov a návrhov.

Výhody

- Jedinečný optický rozptyl $3 \times 90^\circ$ na zvýraznenie vnútorných rámov alebo vonkajších hrán okien, balkónov alebo dverí.
- Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť a sklopné konzoly.
- Priebežné prekáblovanie zaisťujúce napájanie a signál DMX512.

Applications

- Mosty, pamiatky, fasády
- Krajina
- Parky a námestia

Vlastnosti

- Odolná konštrukcia a krytie IP66 pre použitie v exteriéri
- Jedinečný optický rozptyl $3 \times 90^\circ$ na osvetlenie architektonických hrán
- Dizajn s odtokmi na zníženie hromadenia nečistôt a vody


- Nastaviteľný uhol sklonu -5° až $+85^\circ$
- Priebežné prekáblovanie pre napájanie a údaje DMX prostredníctvom konektorov IP67
- Len na exteriérové použitie

Versions

UniEdge 4LED



Rozmerový obrázok



BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

Všeobecné informácie

Vrátane napájača Nie

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) -
Index podania farieb (CRI) 80

Prevádzkové a elektrické

Spotreba 10 W

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Tmavosivá
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Tvrdené sklo

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Značka CE	Nie

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Farba svetelného zdroja
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Teplá biela
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Teplá biela
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	124 lm	Teplá biela
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Neutrálna biela
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	142 lm	Neutrálna biela

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nie
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nie
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Áno
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nie
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Áno