



UniEdge – Zvýraznite svoje hranice

UniEdge

UniEdge je povrchové exteriérové kompaktné architektonické LED svetidlo na osvetlenie hrán, vhodné pre fasády a vonkajšie dekoratívne osvetlenie. Odolné mechanické a vysokovýkonné optické vyhotovenie UniEdge je ideálne na osvetlenie vnútorných rámov okien a dverí, fasád budov, pamiatok a pamätníkov. K dispozícii v bielej farbe, monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnej bielej. Jedinečné rozptylné šošovky s voliteľným riadiacim rozhraním DMX dávajú architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov a návrhov.

Výhody

- Jedinečný optický rozptyl $3 \times 90^\circ$ na zvýraznenie vnútorných rámov alebo vonkajších hrán okien, balkónov alebo dverí.
- Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť a sklopné konzoly.
- Priebežné prekáblovanie zaisťujúce napájanie a signál DMX512.

Vlastnosti

- Odolná konštrukcia a krytie IP66 pre použitie v exteriéri
- Jedinečný optický rozptyl $3 \times 90^\circ$ na osvetlenie architektonických hrán
- Dizajn s odtokmi na zníženie hromadenia nečistôt a vody
- Nastaviteľný uhol sklonu -5° až $+85^\circ$
- Priebežné prekáblovanie pre napájanie a údaje DMX prostredníctvom konektorov IP67


Aplikácie

- Mosty, pamiatky, fasády
- Krajina
- Parky a námestia

Varovanie a ochrana

- Len na exteriérové použitie

Rozmerový obrázok



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Nie
Svetelné technické	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	-
Index podania farieb (CRI)	80
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	10 W
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Tvrdené sklo
Farba telesa	Tmavosivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06
Krytie IP	IP66
Schválenie a použitie	
Značka CE	Nie
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	Svetelný tok
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Teplá biela	118 lm
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Teplá biela	127 lm
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Teplá biela	124 lm
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Neutrálna biela	144 lm
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Neutrálna biela	142 lm

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Nie
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Nie
92353999	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Nie
92355399	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Áno

