



UniEdge: Sınırlarınızın Öne Çıkmasını Sağlayın

UniEdge bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED kenar aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar UniEdge'i pencereler ve kapıların iç çerçeveleri, bina cepheleri, kent simgeleri ve anıtlarda kenar aydınlatması için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen DMX kontrol seçeneğine sahip benzersiz dağılık lens mevcuttur.

[BENEFITS]

- Pencereler, balkonlar ve kapıların iç çerçevelerini veya dış kenarlarını vurgulamak için Benzersiz 3x90° Optik Dağılım.
- Kompakt Boyut, Hafif ve Eğilebilen Destekler.
- Güç ve DMX512 Sinyali İçin Dahili Kablolama.

[APPLICATIONS]

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

[FEATURES]

- Dış mekan uygulamaları için sağlam tasarım ve IP66
- Mimari kenarları aydınlatmak için benzersiz 3x90° optik dağılım
- Toz ve su birikmesini azaltmak için tahliye tasarımı


- Ayarlanabilir -5° - +85° devirme açısı
- IP67 konnektörler aracılığıyla güç ve DMX verileri için dahili kablolama
- Yalnızca dış mekanda kullanım için

[VERSIONS]

UniEdge 4LED



[DIMENSIONALDRAWING]



BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) -
Renk oluşturma dizini (CRI) 80

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi 10 W

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Koyu gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Işık kaynağı rengi
92350899	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Sıcak beyaz
92352299	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Sıcak beyaz
92354699	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Nötr beyaz