



UniEdge — визначте свої межі

UniEdge — це компактний архітектурний периферійний світлодіодний світильник для поверхневого зовнішнього освітлення, призначений для фасадного та зовнішнього декоративного освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять світильник UniEdge ідеальним для освітлення граней внутрішніх рам вікон і дверей, фасадів будівель, наземних орієнтирів і пам'ятників. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Унікальна розсіювальна лінза та опція інтерфейсу керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Переваги

- Унікальний оптичний розподіл 3x90° для підкреслення внутрішніх рам або зовнішніх країв вікон, балконів або дверей.
- Компактний розмір, легка вага та поворотні кронштейни.
- Наскрізна проводка для передавання електроенергії та сигналу DMX512.

Applications

- Мости, пам'ятники, фасади
- Ландшафти
- Парки та площі

Версії


UniEdge 4LED



Характеристики

- Надійна конструкція та клас захисту IP66 для зовнішнього застосування
- Унікальний оптичний розподіл 3x90° для освітлення архітектурних граней
- Дренажне проектування зменшує накопичення бруду та води
- Регульований кут нахилу від -5° до +85°
- Наскрізна проводка для передавання електроенергії та даних DMX через роз'єми з класом захисту IP67
- Тільки для зовнішнього використання

Розміри



BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Ні
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	-
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80

Експлуатаційні й електричні

Споживана потужність 10 W

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу Темний сірий

Код захисту від проникнення IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]

Код захисту від механічного впливу IK06 [1 Дж]

Тип кришки об'єктива Гартоване скло

Затвердження й застосування

Позначка займистості Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Знак CE Ні

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Колір джерела світла
911401737283	BSP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Теплий білий
911401737303	BSP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Теплий білий
911401737313	BSP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	124 lm	Теплий білий
911401737323	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Нейтральний білий
911401737333	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	142 lm	Нейтральний білий

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401737283	BSP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	Ні
911401737303	BSP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	Ні
911401737313	BSP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3	Так
911401737323	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	Ні
911401737333	BSP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3	Так