



UniEdge - Cho mọi đường viền, góc cạnh trở nên nổi bật

UniEdge là bộ đèn LED chiếu sáng góc cạnh công trình kiến trúc có kích cỡ nhỏ gọn, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí mặt tiền và ngoài trời. Thiết kế quang học độ sâu cùng với thiết kế cơ học chắc chắn giúp UniEdge trở nên lý tưởng để chiếu sáng góc cạnh trên cửa sổ, các khung bên trong cửa ra vào, mặt tiền tòa nhà, công trình nổi bật và tượng đài. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh. Thấu kính tán quang độ sâu với tùy chọn điều khiển DMX để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Lợi ích

- Khả năng phân tán ánh sáng độ sâu $3 \times 90^\circ$ để làm nổi bật các khung bên trong hay góc cạnh bên ngoài của cửa sổ, ban công hay cửa ra vào.
- Kích cỡ nhỏ gọn, Trọng lượng nhẹ và Giá lắp nghiêng được.
- Đi dây qua đèn cho nguồn điện và Tín hiệu DMX512.

Applications

- Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
- Cảnh quan
- Công viên và Quảng trường

Tính năng

- Thiết kế chắc chắn & IP66 cho các ứng dụng chiếu sáng ngoài trời
- Khả năng phân tán ánh sáng độc đáo 3x90° để chiếu sáng các góc cạnh của công trình kiến trúc


- Thiết kế rãnh thoát nước giúp giảm tích tụ bụi bẩn và nước
- Góc nghiêng có thể điều chỉnh -5° đến +85°
- Đi dây qua đèn cho nguồn điện và dữ liệu DMX thông qua đầu nối IP67
- Chỉ sử dụng ngoài trời

Phiên bản

UniEdge 4LED



Bản vẽ kích thước



BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Nhiệt độ màu (CCT)	-
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Vận hành và điện	
Công suất	10 W
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/ giảm sáng)	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị	Ghi sẫm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Kiểu chụp quang học	Kính cường lực

Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Không

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Màu sắc nguồn sáng
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	Ánh sáng trắng ấm
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	Ánh sáng trắng ấm
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	Trắng trung tính