



UniEdge - 讓您的每個點線面，都具獨特魅力

UniEdge 是一款表面安裝建築 LED 周邊照明燈具，外型精心設計輕巧，特別適用於大樓外牆和室外裝飾照明應用。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得 UniEdge 成為窗戶、門框內緣、大樓外牆、地標和古蹟周邊照明的最佳燈具選擇。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。獨一無二的擴展透鏡，並且提供 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

优点

- 3x90° 光學分佈，獨一無二，適合陽台或門窗的內框或外緣使用。
- 外型輕巧、重量輕盈，可斜式支架。
- 電源及 DMX512 信號用直通佈線

Applications

- 橋樑、古蹟和建築立面
- 造景燈
- 公園和廣場

特点


- 設計達到 IP66 堅固標準，符合室外應用需求
- 獨一無二 3x90° 光學分佈，適合各種建築照明
- 排水功能設計，減少灰塵與水堆積
- -5° 到 +85° 可斜式角度
- 搭載 IP67 接頭的電源及 DMX 數據用直通佈線
- 僅適合室外使用

Versions

UniEdge 4LED



二维绘图



BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

一般資訊		
內附驅動器		無
照明技術		
相關色溫 (標稱)		-
演色性指數 (CRI)		80
運轉與電力		
耗電量		10 W
控制與調光		
可調光		否
機械與外罩		
外罩色彩		深灰色
防水防塵規範 (IP)		IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範		IK06 [1]]
光學罩類型		強化玻璃

認證與應用

易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	無

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量	光源色彩
911401737283	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3	118 lm	暖白光
911401737303	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3	127 lm	暖白光
911401737323	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3	144 lm	中性白光