



# Gør din by klar til fremtiden med DigiStreet

## DigiStreet kædelinje

DigiStreet Catenary er det nye medlem af DigiStreet Road & Street familien, som giver dig mulighed for at nyde samme lyskvalitet, karakteristiske design og fordelene ved intelligente belysningssystemer med applikationer, der kræver kædelinjer. For at understøtte initiativer inden for intelligente byer kan hele DigiStreet serien udstyres med to systemforberedte (SR) fatninger, så din by kan tilmelde sig eksisterende og fremtidige lysstyringssystemer, sensorer og applikationer såsom CityTouch fjernlysstyringssystemet. Derudover er hvert enkelt armatur unikt identificerbart takket være Service-tagget, som er baseret på QR-koder. Med en simpel scanning af QR-koden, som er placeret på indersiden af mastedøren, får du øjeblikkelig adgang til armaturkonfigurationen, hvilket gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere i hele armaturets levetid.

### Fordele

- Forberedt til fremtiden: DigiStreet-kædelinjen er nem at opgradere med fremtidige CMS-punkter og -sensorer, som giver nye funktioner umiddelbart efter installationen eller senere.
- Dedikeret linseoptik, der passer til internationale gader og veje
- Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele

### Funktioner

- Kædelinjeløsning i vej-og-gade-serien fra DigiStreet
- Kan udstyres med to SR-fatninger, der sikrer nem opgradering og nye funktioner
- Nem armaturidentifikation takket være Service-tagget
- L-tune-værktøj tilgængeligt
- Levetid på op til 100.000 timer ved L96 og Tq +25°C

# DigiStreet kædelinje

## Anvendelsesområder

- Trafikerede veje og hovedfærdselsårer
- Byområder
- Bycentre og større gader

## Versions




DigiStreet Catenary-BTP764



DigiStreet Suspended-BSP764

## Målskitse



## Oplysninger om produktet



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-2DPP.tif

## DigiStreet kædelinje

### Oplysninger om produktet



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet\_Suspended-  
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet\_Suspended-  
BSP764-2DPP.tif

## Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	LED64
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

## Lysteknisk

Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lysstrøm	6.400 lm
Opadrettet lysudbyttegrad	0

## Drift og el

Strømforbrug	38 W
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	10%

## Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-

## Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader


## Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Armaturlysstrålespredning	Optiktype til brug udendørs
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD- SR SRT SRB	-	Symmetrisk lysfordeling, bred 1
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Bred lysfordeling 10


## Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriencode	Order Code	Full Product Name	Produktseriencode
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BTP760I -  
912300023969



Polar Normal (separate) - BTP760I -  
912300023970

