



Kaupunkien valoisa tulevaisuus DigiStreetillä

DigiStreet Catenary on uusi tulokas DigiStreet Road & Street -tuoteryhmässä. Se tuo saman valaistuksen laadun, erottuvan muotoilun ja älykkäiden valaistusjärjestelmien edut käyttökohteisiin, joissa valaisimet on asennettava vaijereilla. Smart City -yhteensopiva DigiStreet-valikoima voidaan varustaa kahdella System Ready (SR) -kannalla valaistuksen CityTouch-etähallintajärjestelmän kaltaisia nykyisiä sekä tulevia ohjaimia, tunnistimia ja käyttökohteita varten. Lisäksi jokainen yksittäinen valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa QR-koodaukseen perustuvan huoltotunnisteen ansiosta. Yksinkertaisella QR-koodin skannauksella, joka sijaitsee maston oven sisäpuolella, saat välittömän pääsyn valaisimen kokoonpanoon, mikä nopeuttaa ja helpottaa huoltoa ja ohjelmointia valaisimen koko käyttöiän ajan.

Hyödyt

- Tulevaisuuteen valmiiseen DigiStreet Catenary -valaisimeen on helppo lisätä suoraan asennuksen jälkeen tai myöhemmin CMS-valopisteitä ja -tunnistimia uusien toimintojen käyttöönottamiseksi.
- Optiikat valittavissa kansainvälisten tieolosuhteiden mukaan.
- Varusteena on huoltotunniste eli QR-pohjainen tunnistusjärjestelmä, jonka avulla jokainen valaisin voidaan tunnistaa erikseen. Tunniste sisältää tietoja huollosta, asennuksesta ja varaosista.

Applications

- Liikenneväylät ja tärkeimmät tulotiet
- Kaupunkialueet
- Kaupunkien keskustat ja pääkadut

Versions


DigiStreet Catenary-BTP764




DigiStreet Suspended-BSP764



Mittapiirros



BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB



BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Ominaisuudet

- Vaijeriasennusratkaisu DigiStreet Road & street -tuoteryhmään
- Voidaan varustaa kahdella SR-kannalla uusilla toiminnoilla päivittämiseksi.
- Helppo valaisimen tunnistus huoltomerkin ansiosta
- Käytettävissä L-tune-työkalu
- Polttoikä 100 000 h jopa L96, Tq +25 °C

Tuotetiedot



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	LED64 [LED module 6400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Valovirta	6 400 lm
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Valonlähteen väri	740 Neutral white

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	38 W
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Alumiini
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK09 [10 J]
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	-
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä


Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Optiikka (ulkovalaistus)
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Symmetrinen, leveä valonjako 1
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Laaja valonjako 10


Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar normal diagrams



BTP760I - 912300023969



BTP760I - 912300023970