



DigiStreet – valaisin tulevaisuuden kaupunkeihin

DigiStreet Catenary

Philips DigiStreet Catenary on vaijeriripustukseen sopiva DigiStreet-sarjan valaisin. Kuten muutkin DigiStreet-valaisimet, se on laadukas, tehokas ja soveltuu älykkääseen valaistukseen. Valaisimessa on kaksi Zhaga-liitäntää, joihin voidaan liittää sensoreita tai ohjainlaitteita. Lisäksi Service tag -huoltotunniste helpottaa valaisimien asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatiedot.

Hyödyt

- DigiStreet Catenaryyn voidaan yhdistää sensoreita tai ohjainlaitteita joko heti asennuksen yhteydessä tai myöhemmin, mikä takaa toiminnan pitkälle tulevaisuuteen
- Saatavilla eri optiikoita tievalaistusstandardien mukaisesti
- Service tag -huoltotunniste helpottaa valaisimien asennusta ja huoltoa

Ominaisuudet

- Sopii vaijeriripustukseen
- Kaksi SR-liitäntää mahdollistavat sensoreiden tai ohjainlaitteiden liittämisen
- Service tag -huoltotunniste tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatiedot
- L-tune-työkalu käytettävissä
- Hyötykäyttöikä jopa 100 000 h (L96, +25 °C käyttölämpötilassa)

Käyttökohteet

- Liikenneväylät ja pääväylät
- Kaupunkialueet
- Kaupunkien keskustat ja pääkadut



Versions



DigiStreet Catenary-BTP764

DigiStreet Suspended-BSP764

Mittapiirros



Tuotetiedot



DigiStreet_Catenary-
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-4DPP.tif

Tuotetiedot



DigiStreet_Catenary-
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-
BSP764-2DPP.tif

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampputuoteperheen koodi	LED64
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutral white
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Valovirta	6 400 lm
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	38 W
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Rungon väri	Alumiini
Iskunkestävyysluokka	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma variasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille


Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Optiikka (ulkovalaistus)
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Symmetrinen, leveä valonjako 1
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Laaja valonjako 10


Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi	Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764	912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023969



Polar Normal (separate) - BTP760I -
912300023970

