



Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet

DigiStreet Catenary är en ny medlem i DigiStreet Road & Street-serien och ger dig samma ljuskvalitet, distinkta design och fördelar med anslutna belysningssystem i tillämpningar som kräver upphängningslösningar. DigiStreet-sortimentet stödjer Smart City-initiativ och kan utrustas med två systemfärdiga uttag (SR) så att din stad kan välja befintliga och framtida kontroller, sensorer och applikationer som CityTouch fjärrstyrt ljushanteringssystem. Dessutom är varje enskild armatur unik tack vare Service tag-etiketten som baseras på QR-kodning. Med en enkel skanning av QR-koden, som finns på insidan av mastluckan, får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration, vilket gör underhålls- och programmeringsarbeten snabbare och enklare under armaturens hela livslängd.

Fördelar

- DigiStreet Catenary är klar för framtiden och lätt att uppgradera direkt efter installation eller senare med framtidens CMS-noder och -sensorer som möjliggör nya funktioner
- Specialutformad optik som passar vägar och gator i olika länder
- Försedd med serviceetikett, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation och reservdelar

Applications

- Trafiksträckor och större påfartsvägar
- Stadsmiljöer
- Stadskärnor och huvudgator

Versions




DigiStreet Catenary-BTP764




DigiStreet Suspended-BSP764

Måttskiss



BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB



BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Funktioner

- Upphängningslösning i DigiStreet Road & Street-serien
- Två SR-uttag för enkel uppgradering till nya funktioner som tillval
- Enkel identifiering av armaturerna med Service Tag
- L-tune-verktyg finns
- Livslängd 100 000 tim upp till L96 vid Tq +25 °C

Produktinformation



DigiStreet_Catenary-BTP764-1DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-2DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-3DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-4DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-5DPP.tif



DigiStreet_Catenary-BTP764-6DPP.tif



DigiStreet_Suspended-BSP764-1DPP.tif



DigiStreet_Suspended-BSP764-2DPP.tif

Allmän information

Lampfamiljskod	LED64 [LED module 6400 lm]
Utbyttbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Ljusflöde	6 400 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningindex	70
Ljuskällans färg	740 neutralvit

Drift och elektricitet

Strömförbrukning	38 W
Surge Protection (Common/Differential)	Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	10%

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Aluminium
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Standardvinkel för sidoingång	-
Typ av optisk kåpa	Planglas

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja


Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Optiktyp utomhus
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Bredstrålande symmetrisk ljusfördelning 1
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Bredstrålande ljusfördelning 10


Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
912300023969	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764
912300023970	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

Polar normal diagrams



BTP760I - 912300023969



BTP760I - 912300023970