

Direct View Linear Leuchten für kreative Anwendungen in der Architektur und für Medienfassaden

UniBar

UniBar ist eine witterungsbeständige und schlanke LED-Direktsicht-Stableuchte. Sie wurde für die Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Dank ihres stabilen mechanischen und einzigartigen optischen Designs eignet sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Gebäude- und Medienfassaden, Brücken, Überführungen und jede Anwendung, die eine schlanke Stabbeleuchtung für direktes Licht erfordert. Dank optional erhältlicher Direktlicht-Streulinse, Durchgangsverdrahtung für End-zu-End-Anschlüsse und DMX-Steuerung mit bis zu 10 Pixel (10IDs) können Architekten und Designer aus einer breiten Palette von Konzepten auswählen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren Weiß.

Vorteile

- Gleichmäßige und weiche Lichtverteilung durch LEDs mit niedriger Leistung
- Bis zu 10 Pixel (10IDs) für eine einfache und flexible Steuerung
- Breiter Abstrahlwinkel für Anwendungen mit direkter Sicht
- Robustes Design und IP66-Zertifizierung für die Außenanwendung
- Zwei Arten von Montagehalterungen für unterschiedliche Anwendungen


Merkmale

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K und 4000 K
- Optional 5000K, monochromatische Farben und abstimmbares Weiß
- Standard-Produktlängen von 300, 500 und 1000 mm
- Optional mit DMX-Steuerung erhältlich

Anwendung

- Brücken, Monumente, Fassaden
- Parkanlagen und Plätze
- Landschaftsbeleuchtung



Versions



BCS340

BCS341

Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Nein
Lichttechnische Daten	
Farbe der Lichtquelle	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Typ optische Abdeckung	Opal
Gehäusefarbe	Silber
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP66
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Lichtstrom
74889799	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	2700 K	565 lm
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	3000 K	725 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
74889799	BCS340 48LED 27K 24V OC L100	12 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W

