




Yaratıcı Mimari ve Medya Cephe Uygulamaları İçin Doğrudan Görüş Lineer Aydınlatma Armatürleri

UniBar bina cephesi ve dış mekan dekoratif mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve ince boyutlu lineer LED doğrudan görüntüleme aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarım, armatürü bina cepheleri, medya cepheleri, köprüler, üst geçitleri aydınlatmak ve ince lineer bir doğrudan görüntüleme aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 10 piksele kadar (10IDs) kullanılabilen ve doğrudan görüntüleme dağınık lens, uçtan uca bağlantı için ayarlanabilir dahili kablolama ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur.

[BENEFITS]

- Düşük güçlü LED'ler pürüzsüz ve yumuşak aydınlatma dağılımı sunar
- Kolay ve esnek kontrol için 10 piksele kadar (10IDs) kullanılabilir
- Doğrudan görünüm uygulaması için geniş ışın açısı
- Dış mekanda kullanım için sağlam tasarım ve IP66 sınıfı
- Farklı uygulamaları takmak için iki tür montaj desteği

[APPLICATIONS]

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Parklar ve meydanlar
- Manzara

[FEATURES]

- Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K
- İsteğe Bağlı 5000 K, Tek Renkler ve Ayarlanabilir Beyaz

- Standart 300, 500 ve 1000 mm ürün uzunlukları

- DMX kontrol seçeneği ile mevcuttur

[VERSIONS]



BCS340




BCS341




BCS342


[DIMENSIONALDRAWING]




BCS341 60LED 30K 24V OC L100




BCS340 48LED 40K 24V OC L100




BCS341 18LED 30K 24V OC L30



BCS341 30LED 30K 24V OC L50



BCS340 24LED 40K 24V OC L50



BCS340 12LED 40K 24V OC L30

[PRODUCTDETAILS]


BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir

Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi

Gümüş

Girişime Karşı Koruma Sınıfı

IP66 [Toz girmesine karşı korumalı,
püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu

IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]

Optik kapak tipi

Opal

Onay ve Uygulama

CE işareti

Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Işık kaynağı rengi
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	565 lm	3000 K	80	Sıcak beyaz
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	600 lm	4000 K	80	Nötr beyaz
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	290 lm	3000 K	80	Sıcak beyaz
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	305 lm	4000 K	80	Nötr beyaz
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	145 lm	2700 K	80	Sıcak beyaz
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	145 lm	3000 K	80	Sıcak beyaz
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	155 lm	4000 K	80	Nötr beyaz
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	725 lm	2700 K	80	Sıcak beyaz
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	725 lm	3000 K	80	Sıcak beyaz
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	770 lm	4000 K	80	Nötr beyaz
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	365 lm	3000 K	80	Sıcak beyaz
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	205 lm	3000 K	80	Sıcak beyaz
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	215 lm	4000 K	80	Nötr beyaz
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	1.535 lm	3000 K	80	Sıcak beyaz
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	1.630 lm	4000 K	80	Nötr beyaz
53691399	BCS342 120LED RGBNW 24V OC L100 DMX	1.125 lm	-	-	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	480 lm	-	80	Sıcak beyaz
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	510 lm	-	80	Nötr beyaz

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	15 W
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	7,5 W
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
53691399	BCS342 120LED RGBNW 24V OC L100 DMX	24 W
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	Hayır
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	Hayır
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	Hayır
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	Hayır
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	Hayır
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	Hayır
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	Hayır
74896599	BCS341 60LED 27K 24V OC L100	Hayır
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	Hayır
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	Hayır
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	Hayır
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	Hayır
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	Hayır
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	Hayır
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	Hayır
53691399	BCS342 120LED RGBNW 24V OC L100 DMX	Evet
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	Hayır
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	Hayır