

# Yaratıcı Mimari ve Medya Cephe Uygulamaları İçin Doğrudan Görüş Lineer Aydınlatma Armatürleri

## UniBar

UniBar bina cephesi ve dış mekan dekoratif mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve ince boyutlu lineer LED doğrudan görüntüleme aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarım, armatürü bina cepheleri, medya cepheleri, köprüler, üst geçitleri aydınlatmak ve ince lineer bir doğrudan görüntüleme aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 10 piksele kadar (10IDs) kullanılabilen ve doğrudan görüntüleme dağınık lens, uçtan uca bağlantı için ayarlanabilir dahili kablolama ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur.

### Faydaları

- Düşük güçlü LED'ler pürüzsüz ve yumuşak aydınlatma dağılımı sunar
- Kolay ve esnek kontrol için 10 piksele kadar (10IDs) kullanılabilir
- Doğrudan görünüm uygulaması için geniş ışın açısı
- Dış mekanda kullanım için sağlam tasarım ve IP66 sınıfı
- Farklı uygulamaları takmak için iki tür montaj desteği

# UniBar

## Özellikler

- Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K
- İsteğe Bağlı 5000 K, Tek Renkler ve Ayarlanabilir Beyaz
- Standart 300, 500 ve 1000 mm ürün uzunlukları
- DMX kontrol seçeneği ile mevcuttur

## Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Parklar ve meydanlar
- Manzara





## Versions





BCS340

BCS342

## Boyutlu çizim



## Boyutlu çizim



## ÜRÜN BİLGİLERİ

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo




BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



### Genel Bilgiler

Tertibat dahildir Hayır

### Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi Opal

Muhafaza Rengi Gümüş

Mekanik çarpışma koruma kodu IK08

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66

### Onay ve Uygulama

CE işareti Evet

## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk	Renk	Işık Akısı
			Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	Sıcak beyaz	3000 K	80	565 lm
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	Nötr beyaz	4000 K	80	600 lm
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	Sıcak beyaz	3000 K	80	290 lm
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	Nötr beyaz	4000 K	80	305 lm
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	Sıcak beyaz	2700 K	80	145 lm
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	Sıcak beyaz	3000 K	80	145 lm
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	Nötr beyaz	4000 K	80	155 lm
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	Sıcak beyaz	3000 K	80	725 lm
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	Nötr beyaz	4000 K	80	770 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk	Renk	Işık Akısı
			Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	Sıcak beyaz	3000 K	80	365 lm
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	Sıcak beyaz	3000 K	80	205 lm
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	Nötr beyaz	4000 K	80	215 lm
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	Sıcak beyaz	3000 K	80	1.535 lm
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	Nötr beyaz	4000 K	80	1.630 lm
53691399	BCS342 120LED RGBNW 24V OC L100 DMX	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	-	-	1.125 lm
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	Sıcak beyaz	-	80	480 lm
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	Nötr beyaz	-	80	510 lm

## Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	6 W
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	3 W
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	3 W
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	7,5 W
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	4 W
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W
53691399	BCS342 120LED RGBNW 24V OC L100 DMX	24 W
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7,5 W
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7,5 W

## Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
72533199	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	Hayır
74890399	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	Hayır
72531799	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	Hayır
74892799	BCS340 24LED 40K 24V OC L50	Hayır
74893499	BCS340 12LED 27K 24V OC L30	Hayır
74894199	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	Hayır
74895899	BCS340 12LED 40K 24V OC L30	Hayır
72534899	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	Hayır
72528799	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
72532499	BCS341 30LED 30K 24V OC L50	Hayır
52003599	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	Hayır
74900999	BCS341 18LED 40K 24V OC L30	Hayır
53682199	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	Hayır
53685299	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	Hayır
53691399	BCS342 120LED RGBNW 24V OC L100 DMX	Evet
53712599	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	Hayır
53715699	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	Hayır

