

線型投射燈具打造獨具創意的建築輪廓與突顯效果

UniBar

UniBar 是一款表面安裝建築 LED 周邊直視線型照明燈具，外型偏薄設計輕巧，特別適用於大樓外牆和室外建築裝飾照明應用。堅固機械性能和獨特的光學設計使得這款燈具成為需要纖薄線性直視照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓露台、媒體外牆、天橋和任何應用。直視擴展透鏡、端對端連接的完整配線模式和多達 10 像素 (10IDs) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。

优点

- 低功率 LED 燈呈現平滑柔軟的照明散佈效果
- 高達 10 像素 (10IDs) 控制容易且具彈性
- 寬光束角度適合直視場合
- 堅固的設計與 IP66 評級標準，符合室外用途
- 兩種類型的安裝支架可適合不同場合

特点

- 標準：RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K
- 選配 5000K、單一色和可調式白光
- 標準 300, 500 和 1000mm 產品長度
- 可用於 DMX 控制選項

应用

- 橋樑、古蹟和建築立面
- 公園和廣場
- 造景燈







UniBar

Versions



BCS340

二维绘图



产品详细

BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



BCS342 Detail Photo



一般資訊	
內附驅動器	無
照明技術	
演色性指數 (CRI)	80
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
光學罩類型	乳白色
外罩色彩	銀
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	是

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色溫 (標稱)	光通量
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	暖白光	3000 K	565 lm
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	中性白光	4000 K	600 lm
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	暖白光	3000 K	290 lm
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	暖白光	3000 K	145 lm
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	暖白光	3000 K	725 lm
911401779152	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	中性白光	4000 K	770 lm
911401779242	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	中性白光	4000 K	390 lm
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	暖白光	3000 K	205 lm
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	暖白光	3000 K	1,535 lm
911401703983	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	中性白光	4000 K	1,630 lm
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	暖白光	-	480 lm
911401704283	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	中性白光	-	510 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401778862	BCS340 48LED 30K 24V OC L100	12 W
911401778882	BCS340 48LED 40K 24V OC L100	12 W
911401778952	BCS340 24LED 30K 24V OC L50	6 W
911401779042	BCS340 12LED 30K 24V OC L30	3 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401779132	BCS341 60LED 30K 24V OC L100	15 W
911401779152	BCS341 60LED 40K 24V OC L100	15 W
911401779242	BCS341 30LED 40K 24V OC L50	7.5 W
911401779312	BCS341 18LED 30K 24V OC L30	4 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401703953	BCS342 120LED 30K 24V OC L100	24 W
911401703983	BCS342 120LED 40K 24V OC L100	24 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401704253	BCS342 36LED 30K 24V OC L30	7.5 W
911401704283	BCS342 36LED 40K 24V OC L30	7.5 W

