



TownGuide Performer – navrhnuté podľa vašich potrieb

TownGuide Performer

Rad TownGuide Performer tvorí šesť rozpoznateľných, no zároveň moderných tvarov: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic, T a Tzero. Všetky typy sú k dispozícii s číry alebo matným difúzorom. Vzhľadom na širokú škálu verzií podľa svetelného toku, farieb svetla a prevádzkovej životnosti je jednoduché vybrať si verziu, ktorá najlepšie spĺňa špecifické požiadavky vášho projektu. Okrem toho poskytuje rad TownGuide Performer rôzne riadiace systémy, vďaka ktorým sa môže stať integrálnou súčasťou vašich inteligentných programov na zníženie spotreby energie – od samostatných systémov LumiStep a DynaDimmer a ovládača stmievania SDU, až po bezproblémové pripojenie na diaľku prostredníctvom softvéru CityTouch na riadenie osvetlenia. Montáž je jednoduchá. Vďaka bajonetovému konektoru s priechodkou integrovanou v prírubе nie je pri montáži potrebné svietidlo vôbec otvárať. Spoločnosť Philips vyvinula maximálne úsilie, aby boli celkové náklady na vlastníctvo (TCO) svietidla čo najatraktívnejšie. A keďže TownGuide Performer je špecializované LED svietidlo kompatibilné s množstvom riadiacich systémov a umožňujúce výrazné úspory nákladov na elektrickú energiu a údržbu v porovnaní s konvenčným osvetlením.

Výhody

- Šesť rozpoznateľných, no zároveň moderných dizajnových verzií, ktoré ladia s okolím a zveľaďujú ho
- LED zdroj svetla v kombinácii so širokým výberom optiky zaručuje vytvorenie optimálnej konfigurácie pre vašu aplikáciu. Najmodernejšie LED svietidlá zvyšujú vizuálny komfort pre motoristov, cyklistov a chodcov.
- Výrazné zníženie spotreby energie a emisií oxidu uhličitého v porovnaní s konvenčnými typmi, ako sú napríklad ortuťová výbojka HPL, sodíková výbojka SON-L a kompaktné žiarivky PL-L. Ďalšia úspora energie sa dá dosiahnuť pri použití verzie s funkciou stabilného svetelného toku (CLO) alebo stmievaním (až o 80 % v porovnaní s ortuťovou výbojkou HPL).

Vlastnosti

- Špecializované svietidlo LED optimalizované na minimalizáciu celkových nákladov na vlastníctvo
- Široká ponuka svetelných tokov od 1 200 až do 7 000 lúmenov (GRN) alebo 4 000 až 12 000 lúmenov (ECO)
- Výber z farieb svetla: 3 000 K (teplá biela) a 4 000 K (neutrálna biela)
- Dlhá životnosť 100 000 hodín (GRN) alebo 80 000 hodín (ECO) pri L80B10
- Bajonetový konektor pre jednoduchú montáž bez otvorenia svietidla
- Vhodné pre nové inštalácie alebo na priamu výmenu v existujúcich inštaláciách
- Odolné proti vandalizmu (IK10), vysoké krytie (IP66)
- Technológia TailorFit PCB
- Štandardný 3-ročný záručný program; ako službu ponúkame rozšírenie záruky alebo služby životnosti

Aplikácie

- Obytné zóny: obytné štvrte, cyklistické a pešie chodníky, kruhové objazdy, námestia, parky a ihriská, parkoviská
- Centrá miest: vedľajšie cesty, námestia, parky a ihriská, cyklistické a pešie chodníky, parkoviská, kruhové objazdy, nákupné a pešie zóny
- Priestranstvá a dopravné zóny: priemyselné oblasti, parkoviská, čerpacie stanice, letiská, prístavy, zóny verejnej dopravy
- Šport: parkoviská.

Versions

OPPR BDP100i 0005



BDP102 TownGuide Performer
Classic cone, clear













Versions

BDP104 TownGuide Performer T,
clear



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



OPDP_BDP100i_0011-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0001-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0003-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0007-Detail
photo



OPDP_BDP100i_0009-Detail
photo



TownGuide_Performe-
BDP100_105-DPP.TIF

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	-
Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)	
Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,5 %

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	LED30
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	LED40
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	LED30
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	LED40
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	LED70
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	LED50
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	LED70
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	LED50
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	LED120
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	LED50
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	LED100
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	LED50
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	LED60
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	LED50
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	LED30
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	LED50
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	LED70
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	LED70
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	LED20
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	LED30
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	LED40
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	LED60
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	LED30
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	LED100
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	LED60

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	LED40
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	LED40
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED40
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED50
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	LED60
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED40
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED50
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	LED60
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	LED70
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	LED50
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED50
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	LED60
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED40
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED50
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	LED60
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	LED30
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	LED70
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	LED35
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	LED20
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	LED35
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	LED120
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	LED30
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	LED40
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	LED40
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	LED50
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	LED100

Svetelné technické (1/2)

		Rozptyl svetelného	Farba	Náhradná	Index
	Full Product	lúča	svetelného	teplota	podania
Order Code	Name	svietidla	zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	32° x 29°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	53° x 71°	830 teplá biela	3000 K	80
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	53° x 71°	740 neutrálna biela	4000 K	70

		Rozptyl svetelného	Farba	Náhradná	Index
	Full Product	lúča	svetelného	teplota	podania
Order Code	Name	svietidla	zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	39° x 96°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	840 neutrálna biela	4000 K	70
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80

		Rozptyl svetelného	Farba	Náhradná	Index
	Full Product	lúča	svetelného	teplota	podania
Order Code	Name	svietidla	zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80

		Rozptyl svetelného	Farba	Náhradná	Index
	Full Product	lúča	svetelného	teplota	podania
Order Code	Name	svietidla	zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO- DDF2 6	53° x 71°	830 teplá biela	3000 K	80
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80

		Rozptyl svetelného	Farba	Náhradná	Index
	Full Product	lúča	svetelného	teplota	podania
Order Code	Name	svietidla	zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	39° x 96°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	740 neutrálna biela	4000 K	70
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80

		Rozptyl svetelného	Farba	Náhradná	Index
	Full Product	lúča	svetelného	teplota	podania
Order Code	Name	svietidla	zdroja	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	75°	830 teplá biela	3000 K	80
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	53° x 71°	740 neutrálna biela	4000 K	70
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	75°	830 teplá biela	3000 K	80
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	50° x 70°	740 neutrálna biela	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
		50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P				

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)
		50° x 70°	830 teplá biela	3000 K	80
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P				

Svetelné technické (2/2)

			Počet		Pomer svetla
	Full Product	Svetelný	svetelných	Typ optiky,	vyžarovaného
Order Code	Name	tok	zdrojov	exteriér	nahor
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	2 291 lm	4	Úzke vyžarovanie	3
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	2 888 lm	4	Stredné vyžarovanie	3
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3 040 lm	3	Široké vyžarovanie	3
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3 750 lm	4	Široké vyžarovanie	3
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3 080 lm	3	Symetrické vyžarovanie	3
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3 800 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 040 lm	3	Široké vyžarovanie	3
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 700 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3 080 lm	3	Symetrické vyžarovanie	3

			Počet		Pomer svetla
	Full Product	Svetelný	svetelných	Typ optiky,	vyžarovaného
Order Code	Name	tok	zdrojov	exteriér	nahor
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3 800 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4 500 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	2 204 lm	4	Stredné vyžarovanie	3
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	3 080 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	5 250 lm	-	Široké vyžarovanie	3
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	3 800 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	5 250 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	3 800 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	8 400 lm	-	Široké vyžarovanie pre obývané oblasti	0
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	1 862 lm	6	Symetrické vyžarovanie	3
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2 700 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Široké vyžarovanie	3

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér	Pomer svetla vyžarovaného nahor
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Symetrické vyžarovanie	3
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2 800 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 160 lm	3	Široké vyžarovanie	3
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 650 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Symetrické vyžarovanie	3
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 800 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	3 240 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	1 160 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2 576 lm	6	Široké vyžarovanie	3
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	4 240 lm	6	Široké vyžarovanie	3
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	2 700 lm	6	Široké vyžarovanie	3
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	3 240 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	2 800 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	1 710 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér	Pomer svetla vyžarovaného nahor
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	2 800 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	3 780 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	3 780 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	1 160 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	1 710 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	2 280 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	2 300 lm	8	Symetrické vyžarovanie	15
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	1 798 lm	4	Široké vyžarovanie	15
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	2 013 lm	4	Široké vyžarovanie	15
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	4 560 lm	6	Široké vyžarovanie	15
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	4 424 lm	8	Stredné vyžarovanie	3
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	3 320 lm	-	Symetrické vyžarovanie	3
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	3 116 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	3 160 lm	3	Široké vyžarovanie	3
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Široké vyžarovanie	3

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér	Pomer svetla vyžarovaného nahor
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	4 680 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	3 280 lm	3	Symetrické vyžarovanie	3
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	4 740 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 160 lm	3	Široké vyžarovanie	3
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	3 850 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	4 680 lm	4	Široké vyžarovanie	3
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	3 280 lm	3	Symetrické vyžarovanie	3
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4 000 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	4 740 lm	4	Symetrické vyžarovanie	3
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	4 900 lm	8	Široké vyžarovanie pre obývané oblasti	3
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	1 900 lm	4	Symetrické vyžarovanie	10
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Široké vyžarovanie	10
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Široké vyžarovanie	10
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	3 300 lm	4	Široké vyžarovanie	10
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	2 360 lm	3	Symetrické vyžarovanie	10

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér	Pomer svetla vyžarovaného nahor
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	4 891 lm	4	Symetrické vyžarovanie	10
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	3 360 lm	4	Symetrické vyžarovanie	10
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 280 lm	3	Široké vyžarovanie	10
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	2 800 lm	4	Široké vyžarovanie	10
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	3 300 lm	4	Široké vyžarovanie	10
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 360 lm	3	Symetrické vyžarovanie	10
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	2 900 lm	4	Symetrické vyžarovanie	10
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	3 360 lm	4	Symetrické vyžarovanie	10
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	1 200 lm	4	Široké vyžarovanie	10
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	1 740 lm	4	Široké vyžarovanie	10
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	1 947 lm	4	Široké vyžarovanie	10
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2 714 lm	6	Široké vyžarovanie	10
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	3 584 lm	8	Široké vyžarovanie	10
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	1 995 lm	4	Široké vyžarovanie	10
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	1 060 lm	4	Široké vyžarovanie	4
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	1 716 lm	4	Široké vyžarovanie	4

	Full Product	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér	Pomer svetla vyžarovaného nahor
Order Code	Name				
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2 346 lm	6	Široké vyžarovanie	4
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	4 800 lm	8	Široké vyžarovanie	4
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	2 204 lm	4	Stredné vyžarovanie	3
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	1 386 lm	3	Symetrické vyžarovanie	3

	Full Product	Svetelný tok	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér	Pomer svetla vyžarovaného nahor
Order Code	Name				
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	2 160 lm	3	Široké vyžarovanie	3
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	2 208 lm	6	Široké vyžarovanie	3
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	3 680 lm	6	Široké vyžarovanie	3

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	19,6 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	19,6 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	45,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	45,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	79 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 4 kV v diferenciálnom režime a 4 kV v bežnom režime
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	39 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	19,6 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	45,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	56 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	15,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	23,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	40 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	23,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	46,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	39 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	39 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	47 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	47 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	45,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	39 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	34 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	39 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	47 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	32,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	41 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	47 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	23,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	54 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	15,8 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	27 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	92 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	19,6 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	27 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	27,5 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	40 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	74 W	Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO- LS-6 76P	Áno	50%
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO- LS-6 6	Áno	50%
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO- DDF1 76P	Áno	50%
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	Áno	50%
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Áno	50%
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO- LS-6 6	Áno	50%
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO- DDF2 6	Áno	50%
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO- DDF2 6	Áno	50%
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO- DDF1 6	Áno	50%
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Áno	50%
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Áno	0 % (digitálne)
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO- DDF1 6	Áno	50%
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Áno	50%

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Farba telesa
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Sivá
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Sivá
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Sivá
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Sivá

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Áno	50%
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Áno	50%
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Farba telesa
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Sivá
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Sivá
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Farba telesa
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Sivá
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Sivá
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Sivá
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Sivá
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Sivá
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Sivá
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Sivá
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Sivá
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Sivá
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Farba telesa
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Sivá
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Polykarbonátová optika/ kryt, číre	Strieborná

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Farba telesa
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	-
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	-
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	-
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	-
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	-
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	-
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	-
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	-
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	-
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	-
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	-
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	-

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu	Farba telesa
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Polykarbonátová optika/ kryt, matné	Strieborná

Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	-
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	-
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	-
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Požiarina odolnosť
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Požiarina odolnosť
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Údaje o produkte




Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
90608700	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P	BDP100
90609400	BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6	BDP100
90996500	BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
90997200	BDP100 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
90998900	BDP100 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91002200	BDP100 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91003900	BDP100 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91004600	BDP100 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91008400	BDP100 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91009100	BDP100 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91010700	BDP100 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP100
91014500	BDP100 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91015200	BDP100 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
91016900	BDP100 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP100
30244600	BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P	BDP100
37308800	BDP100 LED40/740 DS PCC GR DDF27 62P	BDP100
90974300	BDP100 LED70/740 II DW PCC GR 62P	BDP100
90979800	BDP100 LED50/740 II DS PCC GR 62P	BDP100
90980400	BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P	BDP100
90991000	BDP100 LED50/830 II DS PCC GR 62P	BDP100
12880400	BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11	BDP100
90610000	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6	BDP100
91000800	BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91001500	BDP100 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91005300	BDP100 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91006000	BDP100 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91007700	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91011400	BDP100 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91012100	BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91013800	BDP100 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100
91017600	BDP100 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91018300	BDP100 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91019000	BDP100 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP100
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP100
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP100
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP100
91958200	BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P	BDP100
32961000	BDP100 LED60/740 II DS PCF SI 62P	BDP100
90603200	BDP100 LED50/830 II DS PCF GR 62P	BDP100
90981100	BDP100 LED30/740 II DS PCF GR 62P	BDP100
90982800	BDP100 LED50/740 II DS PCF GR 62P	BDP100
90983500	BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P	BDP100
90995800	BDP100 LED70/830 II DS PCF GR 62P	BDP100
91044200	BDP100 LED20/830 DS PCF GR 62P	BDP100
91045900	BDP100 LED30/830 DS PCF GR 62P	BDP100

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
91046600	BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P	BDP100
90614800	BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6	BDP101
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP101
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP101
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP101
90613100	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6	BDP101
34534100	BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P	BDP101
90620900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6	BDP102
91020600	BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91021300	BDP102 LED50/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91022000	BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91026800	BDP102 LED40/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91027500	BDP102 LED50/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91028200	BDP102 LED60/740 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91032900	BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91033600	BDP102 LED50/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91034300	BDP102 LED60/830 II DW PCC SI LS-6 62P	BDP102
91038100	BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91039800	BDP102 LED50/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
91040400	BDP102 LED60/830 II DS PCC SI LS-6 62P	BDP102
34709600	BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P	BDP102
90622300	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6	BDP102
91023700	BDP102 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91024400	BDP102 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91025100	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91029900	BDP102 LED40/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91030500	BDP102 LED50/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91031200	BDP102 LED60/740 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91035000	BDP102 LED40/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91036700	BDP102 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91037400	BDP102 LED60/830 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP102
91041100	BDP102 LED40/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91042800	BDP102 LED50/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91043500	BDP102 LED60/830 II DS PCF SI LS-6 62P	BDP102
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP102
32057000	BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P	BDP102
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP103
90623000	BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6	BDP104


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
90624700	BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6	BDP104
90999600	BDP100 LED40/740 II DW PCF SI LS-6 62P	BDP100

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP104
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	BDP104


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991089




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991064




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991080




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991074



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991010



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991104



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991136




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991021




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991062




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991085




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991093




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991066




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991073




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991082




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991014



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991090




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991112




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991077


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991024




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991079




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991223




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991103




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991149




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991069



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991084




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991071




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991078


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991081




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991086




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991083




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991096




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991094




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991058



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991139




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991015




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991097


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991025




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991009




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991076




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991057




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991060




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991098



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991087




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991132




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991190


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991063




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991068




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991059




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991128




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991065




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991072



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991101




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991088




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991164


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991061




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991056




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991122




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991091




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991125




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991095



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991129




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991210




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991067


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991121




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991147




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991070




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991102




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991117




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991075



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991142




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991138




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866299


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866304




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925863297




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925863295




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866287




Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866298



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866297



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925866278



Polar Normal (separate) - BDP100I - 910925867796

