



TownTune Central Mastetop - Forlænger hjemmefølelsen til gaden

TownTune-familien er designet til at forbedre eksisterende og skalerbare byrum og tilbyder alle de nyeste belysningsinnovationer med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmuligheder. Serien består af fire løsninger: en central mastetop (CPT), en mastetop med asymmetrisk lyre/sidemonteret version (ASY), forlænget mastetopbeslag (Lyre) og en central mastetop med en konisk komfortskål (CCB). Hvert TownTune armatur kan tilpasses med et udvalg af forskellige former på armaturhusets top samt muligheden for at tilføje en dekorativ ring, som fås i to farver (ekskl. CCB). Designmuligheder, der giver dig mulighed for at skabe din helt egen lyssignatur og give distrikter og byer en unik identitet. Derudover er alle armaturer i TownTune-familien unikt identificerbare takket være Signify Service tag appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør

vedligeholdelses- og programmeringsoperationer hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette dit digitale bibliotek af belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også LEDGINE-O belysningsplatformen, der sikrer, at du altid har den rigtige mængde og retning af lys på din gade. Takket være sin status som systemforberedt (SR) er TownTune desuden fremtidssikret. En løsning, der er klar til at blive parret med både enkeltstående og avancerede kontrol- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City.

Fordele

- LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger
- Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)
- Klar til at blive parret med avancerede systemer og softwareapplikationer, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100.000 timer ved L85 og højere
- Nem adgang til forkobling, modstandsdygtig over for hærværk (IK10), høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Applications

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange

Versions

BDP260, TownTune
Central Post-Top Ral 7035



TownTune CPT BDP260




- Bymidter og torve
- Parkeringspladser

Funktioner

- Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør
- Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer
- Et udvalg af lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT'er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Specialskål, der giver visuel komfort og behagelige lysoplevelser
- Servicemærke for nem installation og vedligeholdelse

Målskitse



BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P

Generelle oplysninger

Udsiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknik

Opadrettet lysudbyttegrad	0
---------------------------	---

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
--	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Maksimalt dæmningsniveau	10%
--------------------------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-beständig

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %
------------------------------------	-------

Produktdata

Produktseriekode	BDP260 [TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP]
------------------	------------------------------------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300024478	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	LED50
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024482	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	LED35
912300024483	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	LED35

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Antal lyskilder	Lyskilde-farve	Armatur til lysstrålespredning	Optiktype til brug udendørs
912300024478	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2.448 lm	3000 K	80	20	830 Varm hvid	152° x 155°	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2.482 lm	4000 K	70	12	740 Neutral hvid	152° x 155°	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2.546 lm	3000 K	80	-	830 Varm hvid	30° - 5° x 153°	Lysfordeling, middel 50

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Antal lyskilder	Lyskilde-farve	Armaturlysstrålespredning	Optiktype til brug udendørs
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1.078 lm	4000 K	70	-	740 Neutral hvid	7° - 52° x 150°	Bred lysfordeling 10
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	3.550 lm	4000 K	70	-	740 Neutral hvid	152° x 155°	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2.448 lm	3000 K	80	20	830 Varm hvid	152° x 155°	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2.482 lm	4000 K	70	12	740 Neutral hvid	152° x 155°	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024482	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	2.448 lm	3000 K	80	-	830 Varm hvid	152° x 155°	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024483	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	2.482 lm	4000 K	70	-	740 Neutral hvid	152° x 155°	Symmetrisk lysfordeling 50


Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024478	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	31 W
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
912300024482	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	26,5 W
912300024483	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	21,5 W


Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
912300024478	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	Ja
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	Ja
912300024260	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	Nej
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
912300024482	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	Ja
912300024483	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	Ja


Polar normal diagrams




BDP260I - 912300024155




BDP260I - 912300024159




BDP260I - 912300024404




BDP260I - 912300024405



BDP260I - 912300024478



BDP260I - 912300024479



BDP260I - 912300024260