



# Bringer hjemmefølelsen helt ud på gaden

## TownTune Symmetrisk Parkarmatur

TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien består af tre versioner: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop. Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen belysningssignatur og skabe en særegen identitet for kvarterer og byer.

Armaturserien er også udstyret med Philips Service Tag QR-kode, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at din gade altid har den rette mængde af lys og at lyset peger i den rigtige retning. Ydermere, så er TownTune System Ready, der gør den fremtidssikker og som gør den i stand til at blive kombineret med både enkeltstående og avancerede styre- og lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

# TownTune Symmetrisk Parkarmatur

## Fordele

- Den giver visuel komfort og komfortable belysningsoplevelser i byområder gennem dens flot designede skål
- Et enkelt, stilrent design gør det muligt at integrere den i forskellige byområder, og muligheden for at tilpasse den vha. et bredt udvalg af tilbehør giver mulighed for at skabe en unik lyssignatur, som også kan være en del af bybilledet om dagen
- Den har mange anvendelsesmuligheder og tilbyder høj ydeevne ved hjælp af den nyeste Ledgine LED-plattform og adgang til mange forskellige lysfordelinger
- Nem vedligeholdelse takket været Philips Service Tag og udviklet til at kunne blive kombineret med lysstyrings- og softwareapplikationer med Philips SR (System Ready) fatning

## Funktioner

- Optimerede samlede ejeromkostninger og mulighed for CLO (Constant Light Output)
- Lys af høj kvalitet baseret på den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform og mulighed for yderligere optimering i L-Tune
- Hus i forskellige former (kegle, kuppel), mulighed for dekorativ ring og farve (gennemsigtig og gylden)
- Kan kombineres med individuelle lysstyringssystemer som f.eks. LumiStep, DynaDimmer samt LineSwitch og avancerede system- og softwareapplikationer som f.eks. Interact City
- Bred vifte af lumenpakker, lige fra 1.200 til 10.000 lumen
- Farvetemperaturvalg: 3.000 K (varm hvid) eller 4.000 K (neutral hvid)
- Lang levetid på 100.000 timer ved minimum L85
- Adgang til forkoblingen via forkoblingsafskærmningen øverst på armaturet
- Velegnet til nye og eftermonterede installationer
- Modstandsdygtig over for hærværk (IK10) og høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

## Anvendelsesområder

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
- Bymidter og torve
- Parkeringspladser


## Versions

BDP260, TownTune Central Post-  
Top Ral 7035



## TownTune Symmetrisk Parkarmatur

### Målskitse



TownTune Symmetrisk Parkarmatur

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Generelle oplysninger                              |                                                 |
| Driver inkluderet                                  | Ja                                              |
| Udskiftelig lyskilde                               | Ja                                              |
| Antal forkoblingsenheder                           | 1 enhed                                         |
| Service-kode                                       | Ja                                              |
| Lysteknisk                                         |                                                 |
| Opadrettet lysudbyttegrad                          | 0                                               |
| Drift og el                                        |                                                 |
| Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel) | Standardniveau for sikring mod spændingsudsving |
| Lysstyringssystemer og dæmpning                    |                                                 |
| Maksimalt dæmpningsniveau                          | 10%                                             |
| Mekanik og armaturhus                              |                                                 |
| Optikafskærmningstype                              | Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-bestandig   |
| Farve på armaturhus                                | Grå                                             |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse                  | IK10                                            |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse                  | IP66                                            |
| Standardhældningsvinkel, sidemontering             | -                                               |
| Standardhældningsvinkel, stolpetop                 | 0°                                              |
| Godkendelse og anvendelsesområde                   |                                                 |
| CE-mærke                                           | Ja                                              |
| Mærke for brændbarhed                              | Til montering på normaltantændelige overflader  |
| Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)        |                                                 |
| Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.                 | 0,5 %                                           |
| Produktdata                                        |                                                 |
| Produktseriekode                                   | BDP260                                          |

Generelle oplysninger

| Order Code   | Full Product Name                       | Kode for lampeserie |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 912300024478 | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | LED35               |
| 912300024479 | BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P | LED35               |
| 912300024155 | BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P   | LED39               |
| 912300024159 | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P   | LED14               |
| 912300024260 | BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P         | LED50               |
| 912300024404 | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | LED35               |
| 912300024405 | BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P | LED35               |

Lysteknisk (1/2)

| Order Code   | Full                                    |                                | Korreleret       |                        |                       | Order Code   | Full                     |                                | Korreleret    |                        |                       |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
|              | Product Name                            | Armatur til lysstrålespredning | Lyskildefarve    | farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelse (CRI) |              | Product Name             | Armatur til lysstrålespredning | Lyskildefarve | farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelse (CRI) |
| 912300024478 | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | 152° x 155°                    | 830 Varm hvid    | 3000 K                 | 80                    | 912300024155 | 740 PSU II DS50 CLO 62P  | 30° - 5° x 153°                | 830 Varm hvid | 3000 K                 | 80                    |
|              |                                         |                                |                  |                        |                       |              | BDP260 LED39-4S/830 DM50 |                                |               |                        |                       |
| 912300024479 | BDP260 LED35-4S/                        | 152° x 155°                    | 740 Neutral hvid | 4000 K                 | 70                    |              |                          |                                |               |                        |                       |

TownTune Symmetrisk Parkarmatur

| Full Korreleret |                                       |                           |                  |                        |                 | Full Korreleret |                                         |                           |                  |                        |                 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Order Code      | Product Name                          | Armaturlysstrålespredning | Lyskildefarve    | farvetemperatur (nom.) | Farvegens (CRI) | Order Code      | Product Name                            | Armaturlysstrålespredning | Lyskildefarve    | farvetemperatur (nom.) | Farvegens (CRI) |
|                 | CLO DDF3 62P                          |                           |                  |                        |                 |                 | 740 II DS50 62P                         |                           |                  |                        |                 |
| 912300024159    | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P | 7° - 52° x 150°           | 740 Neutral hvid | 4000 K                 | 70              | 912300024404    | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | 152° x 155°               | 830 Varm hvid    | 3000 K                 | 80              |
| 912300024260    | BDP260 LED50-4S/                      | 152° x 155°               | 740 Neutral hvid | 4000 K                 | 70              | 912300024405    | BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P | 152° x 155°               | 740 Neutral hvid | 4000 K                 | 70              |

Lysteknisk (2/2)

| Order Code   | Full Product Name                       | Antal    |           | Optiktype til brug         |
|--------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|
|              |                                         | Lysstrøm | Lyskilder |                            |
| 912300024478 | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | 2.448 lm | 20        | Symmetrisk lysfordeling 50 |
| 912300024479 | BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P | 2.482 lm | 12        | Symmetrisk lysfordeling 50 |
| 912300024155 | BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P   | 2.546 lm | -         | Lysfordeling, middel 50    |
| 912300024159 | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P   | 1.078 lm | -         | Bred lysfordeling 10       |

| Order Code   | Full Product Name                       | Antal    |           | Optiktype til brug         |
|--------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|
|              |                                         | Lysstrøm | Lyskilder |                            |
| 912300024260 | BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P         | 3.550 lm | -         | Symmetrisk lysfordeling 50 |
| 912300024404 | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | 2.448 lm | 20        | Symmetrisk lysfordeling 50 |
| 912300024405 | BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P | 2.482 lm | 12        | Symmetrisk lysfordeling 50 |

Drift og el

| Order Code   | Full Product Name                       | Strømforbrug |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| 912300024478 | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | 26,5 W       |
| 912300024479 | BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P | 21,5 W       |
| 912300024155 | BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P   | 30 W         |
| 912300024159 | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P   | 9,3 W        |

| Order Code   | Full Product Name                       | Strømforbrug |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| 912300024260 | BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P         | 31 W         |
| 912300024404 | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | 26,5 W       |
| 912300024405 | BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P | 21,5 W       |


Lysstyringssystemer og dæmpning

| Order Code   | Full Product Name                       | Dæmpbar |
|--------------|-----------------------------------------|---------|
| 912300024478 | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | Ja      |
| 912300024479 | BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P | Ja      |
| 912300024155 | BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P   | Ja      |
| 912300024159 | BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P   | Ja      |

| Order Code   | Full Product Name                       | Dæmpbar |
|--------------|-----------------------------------------|---------|
| 912300024260 | BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P         | Nej     |
| 912300024404 | BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P | Ja      |
| 912300024405 | BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P | Ja      |

## TownTune Symmetrisk Parkarmatur

### Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP260I -  
912300024260

