



Philips TownTune Central Post Top – Viihtyisä valaistus kaupunkialueille

TownTune Central Post-Top

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään ja mukautuvaan valaistukseen. Saatavilla on neljä versiota: pylvään päähän asennettava valaisin (CPT), epäsuoralla asennussovittimella pylvään päähän asennettava tai sivusta asennettava valaisin (ASY), Lyre-varrellinen versio sekä kartiokuvullinen, pylvään päähän asennettava valaisin (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan konfiguroida kohteen tarpeiden mukaan, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla kaupunkialueille voidaan luoda erottuva, tyylikäs valaistusratkaisu. Service tag -huoltotunniste helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatieidot. LEDGINE-O-optiikoiden ansiosta valoa on aina oikea määrä juuri siellä, missä sitä tarvitaan, ja häiriövalon määrä on minimoitu. Zhaga-liitännän ansiosta valaistusratkaisua voidaan täydentää sensoreilla ja ohjainlaitteilla, ja valaisimet voidaan myös yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Hyödyt

- Erinomainen suorituskyky, lukuisia eri värilämpötiloja ja valonjakoja
- L-Tune-työkalu valovirran säätämiseen, erilaiset ohjausvaihtoehdot ja vakiovalovirta (CLO) takaavat optimoidut kokonaiskustannukset
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkevallalta (IK10), IP66

TownTune Central Post-Top


Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu sopii lukuisiin eri kaupunkitiloihin, lisäksi saatavilla kattavasti lisävarusteita
- Sopii sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin
- Valovirta 1 200–12 000 lm, värielämpötila 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K tai 4 000 K
- Tyylikäs kupu tarjoaa miellyttävää valoa
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja huoltoa

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuojaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV-kestävä
Rungon väri	Harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BDP260

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	LED69

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Order Code	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30° - 5° x 153°	830 Warm white	3000 K	80	912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10	7° - 52° x 150°	740 Neutral white	4000 K	70
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	830 Warm white	3000 K	80	912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2				

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	740 Neutral white	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	152° x 155°	740 Neutral white	4000 K	70

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikka (ulkovalaistus)
		Valovirta	määrä	
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 546 lm	-	Keskileveä valonjako 50
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1 078 lm	-	Laaja valonjako 10
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2 448 lm	20	Symmetrinen valonjako 50

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikka (ulkovalaistus)
		Valovirta	määrä	
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	12	Symmetrinen valonjako 50
912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	4 970 lm	40	Symmetrinen valonjako 50

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W


Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	40,5 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttöikäkätunnin kohdalla	
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	0,5 %	
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	0,5 %	
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	0,5 %	

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttöikäkätunnin kohdalla	
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	0,5 %	
912300024873	BDP260 LED69-4S/740 PSDD II DS50 DGR DF2	-	

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP260I -
912300024873

