



TownTune sentral stolpetopp – forlenger hjemmefølelsen til gaten

TownTune Central Post-Top

TownTune-familien er utviklet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom, og tilbyr alle de nyeste belyningsinnovasjonene når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Serien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Hver TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av huset, i tillegg er det mulighet for å legge til en dekorativ ring, som kommer i to farger (unntatt CCB). Designalternativer som lar deg skape din helt egen lyssignatur og gi distrikter og byer en særegen identitet. I tillegg er hver armatur i TownTune-familien unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette ditt digitale bibliotek med belyningsressurser og reservedeler. TownTune bruker også LEDGINE-O-belysningsplattformen, som sikrer at du alltid har riktig mengde og retning av lys i gaten din. Dessuten, takket være at den er systemklar (SR), er TownTune også fremtidssikker. En løsning som er klar til å kobles til både frittstående og avanserte kontroll- og belyningsprogramvareapplikasjoner som Interact City.

TownTune Central Post-Top

Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærværk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)

Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold

Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser

Versions

BDP260, TownTune Central Post-
Top Ral 7035




TownTune CPT BDP260



TownTune Central Post-Top

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDP260

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35

Teknisk belysning (1/2)

	Full			Korrelert			Full			Korrelert		
	Product	Lysstrålespredning		fargetemperatur		Fargegjei	Product	Lysstrålespredning		fargetemperatur		Fargegjengivelse
Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	
912300024479	BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70		830 DM50					
	LED35-4S/		nøytralhvit				CLO DDF3					
	740 PSU II						62P					
	DS50 CLO					912300024159	BDP260	7° - 52° x 150°	740	4000 K	70	
	62P						LED14-4S/		nøytralhvit			
912300024155	BDP260	30° - 5° x 153°	830 varmhvit	3000 K	80		740 DW10					
	LED39-4S/											

TownTune Central Post-Top

Full						Korrelert					
Product		Lysstrålespredning		fargetemperatur		Fargegjei		Product		Lysstrålespredning	
Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)	Order Code	Name	fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	(CRI)
	CLO SRTB						DS50 CLO				
	76P						62P				
912300024404	BDP260	152° x 155°	830 varmhvit	3000 K	80	912300024405	BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70
	LED35-4S/						LED35-4S/	nøytralhvit			
	830 PSU II						740 PSU II				
							DS50 CLO				
							62P				

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antall		Utendørs
		Lysytelse	lyskilder	
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	12	Asymmetrisk spredning 50
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 546 lm	-	Mellomstrålet spredning 50
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1 078 lm	-	Bredstrålet 10


Order Code	Full Product Name	Antall		Utendørs
		Lysytelse	lyskilder	
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2 448 lm	20	Asymmetrisk spredning 50
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	12	Asymmetrisk spredning 50

Drift og elektronikk


Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024479	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
912300024155	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W
912300024159	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024404	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W
912300024405	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP260I - 912300024155




Polar Normal (separate) - BDP260I - 912300024159




Polar Normal (separate) - BDP260I - 912300024404

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP260I -
912300024405



Polar Normal (separate) - BDP260I -
912300024479

