



Philips TownTune Asymmetric – Viihtyisä valaistus kaupunkialueille

TownTune Asymmetric

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään ja mukautuvaan valaistukseen. Saatavilla on neljä versiota: pylvään päähän asennettava valaisin (CPT), epäsuoralla asennussovittimella pylvään päähän asennettava tai sivusta asennettava valaisin (ASY), Lyre-varrellinen versio sekä kartiokuvullinen, pylvään päähän asennettava valaisin (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan konfiguroida kohteen tarpeiden mukaan, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla kaupunkialueille voidaan luoda erottuva, tyylikäs valaistusratkaisu. Service tag -huoltotunniste helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatieidot. LEDGINE-O-optiikoiden ansiosta valoa on aina oikea määrä juuri siellä, missä sitä tarvitaan, ja häiriövalon määrä on minimoitu. Zhaga-liitännän ansiosta valaistusratkaisua voidaan täydentää sensoreilla ja ohjainlaitteilla, ja valaisimet voidaan myös yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Hyödyt

- Erinomainen suorituskyky, lukuisia eri värilämpötiloja ja valonjakoa
- L-Tune-työkalu valovirran säätämiseen, erilaiset ohjausvaihtoehdot ja vakiovalovirta (CLO) takaavat optimoidut kokonaiskustannukset
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitännäslaitteeseen, suojattu ilkevallalta (IK10), IP66

TownTune Asymmetric



Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu sopii lukuisiin eri kaupunkitiloihin, lisäksi saatavilla kattavasti lisävarusteita
- Sopii sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin
- Valovirta 1 200–12 000 lm), värielämpötila 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K tai 4 000 K
- Tyylikäs kupu tarjoaa miellyttävää valoa
- Huoltotunniste (service tag) helpottaa valaisinten asennusta ja huoltoa

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet

Mittapiirros



Tuotetiedot



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric

Tuotetiedot



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuo jaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV- kestävä
Rungon väri	Harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma variasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttöikätunnin kohdalla	0,5 %
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BDP265

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Order Code	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50	6° - 79° x 154°	830 Warm white	3000 K	80	912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50	6° - 79° x 154°	830 Warm white	3000 K	80
						912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	12° - 59° x 158°	740 Neutral white	4000 K	70

TownTune Asymmetric

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
	740 DN10				
	CLO SRT				
	SRB 76				



Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikka (ulkovalaistus)	Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikka (ulkovalaistus)
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	3 200 lm	Keskileveä valonjako 50	912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	9 200 lm	Kapea valonjako 10

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W	912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP265I - 912300024202

Polar Normal (separate) - BDP265I - 912300024197

