



TownTune Asymmetric – Forlenger hjemmefølelsen til gaten

TownTune asymmetrisk

TownTune-familien er utviklet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom, og tilbyr alle de nyeste belsningsinnovasjonene når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Serien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Hver TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av huset, i tillegg er det mulighet for å legge til en dekorativ ring, som kommer i to farger (unntatt CCB). Designalternativer som lar deg skape din helt egen lyssignatur og gi distrikter og byer en særegen identitet. I tillegg er hver armatur i TownTune-familien unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette ditt digitale bibliotek med belsningsressurser og reservedeler. TownTune bruker også LEDGINE-O-belysningsplattformen, som sikrer at du alltid har riktig mengde og retning av lys i gaten din. Dessuten, takket være at den er systemklar (SR), er TownTune også fremtidssikker. En løsning som er klar til å kobles til både frittstående og avanserte kontroll- og belsningsprogramvareapplikasjoner som Interact City.

TownTune asymmetrisk

Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærverk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)



Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200K, 2700K, 3000K, 4000K). Dark Sky-godkjent med 3000 K CCT eller varmere.
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold.

Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser

Målskisse



Produkt detaljer



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

TownTune asymmetrisk


Produkt detaljer



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvernivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10%
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK09
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Produktdata	
Produktseriekode	BDP265

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120

Teknisk belysning (1/2)

Full			Korrelert			Full			Korrelert		
Order Code	Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lyskildefarge	fargetemperatur (nom.)	Fargegje (CRI)	Order Code	Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lyskildefarge	fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivels (CRI)
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	6° - 79° × 154°	830 varmhvit	3000 K	80	912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	12° - 59° × 158°	740 nøytralhvit	4000 K	70

Teknisk belysning (2/2)

TownTune asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Utendørs optikktype
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50	3 200 lm	Mellomstrålet
	DDF3 48-4S/60A		spredning 50



Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Utendørs optikktype
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10	9 200 lm	Smalstrålet spredning
	CLO SRT SRB 76		10

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP265I -
912300024202

Polar Normal (separate) - BDP265I -
912300024197

