

TownTune Asymmetric – домашній затишок тепер і надворі

Розроблена для покращення існуючих та масштабованих міських просторів, сімейство TownTune пропонує всі найновіші інновації в освітленні з точки зору продуктивності, якості світла та можливостей підключення. Сімейство складається з чотирьох рішень: з розташуванням угорі по центру стійки (Central Post Top, CPT), з асиметричним розташуванням угорі стійки на втулці або в боковому вході (ASY), з подовжувальним кронштейном Lyre угорі стійки (Lyre) і з розташуванням угорі по центру стійки з конічним комфортним плафоном (Conical Comfort Bowl, CCB). Кожен світильник TownTune можна налаштувати, вибравши різні форми верхньої частини корпусу, а також є можливість додати декоративне кільце, яке доступне у двох кольорах (крім CCB). Варіанти дизайну, які дозволяють вам створити власний світловий підпис і надати районам і містам неповторної ідентичності. Крім того, кожен світильник сімейства TownTune має унікальну ідентифікацію завдяки додатку Signify Service tag.

Просто відсканувавши QR-код, розміщений всередині джерцят щогли або безпосередньо на світильнику, ви можете миттєво отримати доступ до конфігурації світильника. Це пришвидшує та спрощує операції з технічного обслуговування та програмування, а також дозволяє створювати власну цифрову бібліотеку освітлювальних приладів та запасних частин. TownTune також використовує освітлювальну платформу LEDGINE-O, що гарантує, що на вашій вулиці завжди буде правильна кількість та напрямок світла. Крім того, завдяки системній готовності (SR), TownTune також орієнтований на майбутнє. Рішення, готове до поєднання як з окремими, так і з розширеними програмними застосунками для керування та освітлення, такими як Interact City.

Переваги

- Платформа LEDGINE-O для чудової ефективності, вибір колірних температур і розподілу світла
- Оптимізована загальна вартість володіння (L-Tune для налаштування потоку, автономні елементи керування, наприклад LumiStep, Dynadimmer, CLO (постійна світловіддача), LineSwitch)
- Можливість роботи з розширеними системами й застосунками, наприклад, Interact City
- Тривалий термін служби: 100 000 годин за L85 і вище
- Легкий доступ до розподільної коробки, антивандальний захист (IK10), високий рівень захисту від проникнення (IP66)

Applications

- Міські та житлові зони
- Велосипедні доріжки, пішохідні доріжки та пішохідні переходи

Версії

TownTune ASY BDP265




- Центри міст і площі
- Автостоянки


Характеристики

- Простий дизайн для легкої інтеграції в міський простір, широкий вибір аксесуарів для задоволення потреб користувачів
- Підходить і для проектів модернізації, і для нових проектів
- Широкий спектр світлових потоків (від 1200 до 12 000 лм) і колірних температур (2200K, 2700K, 3000K, 4000K). Відповідає вимогам стандарту Dark Sky завдяки колірній температурі в 3000K і тепліше.
- Спеціальний плафон для візуального комфорту й комфортного освітлення
- Сервісна табличка для простого встановлення та обслуговування.

Розміри



BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A



BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Деталі по продукції



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
------------------------------------	---

Експлуатаційні й електричні

Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний) Стандартний рівень захисту від перенапруги

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Так

Максимальний рівень зменшення яскравості 10%

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу Сірий

Код захисту від проникнення IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]

Код захисту від механічного впливу IK09 [10 Дж]

Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу -

Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу 0°

Тип кришки об'єктива Полікарбонатний плафон/корпус, стійкий до УФ-випромінювання

Затвердження й застосування

Позначка займистості Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Знак CE Так

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год 0,5 %

Дані про виріб

Код сімейства продуктів BDP265 [TOWNTUNE ASYMMETRIC]

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120


Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Колір джерела світла	Розширення променя світла світильника	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	3 200 lm	3000 K	80	830 теплий білий	6° – 79° × 154°	Середній розподіл 50
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	9 200 lm	4000 K	70	740 нейтральний білий	12° – 59° × 158°	Вузький розподіл 10


Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W

Polar normal diagrams



BDP265I - 912300024202



BDP265I - 912300024197