



# TownTune Asymmetric – домашній затишок тепер і надворі

## TownTune Асиметричний

Розроблена для покращення існуючих та масштабованих міських просторів, сімейство TownTune пропонує всі найновіші інновації в освітленні з точки зору продуктивності, якості світла та можливостей підключення. Сімейство складається з чотирьох рішень: з розташуванням угорі по центру стійки (Central Post Top, CPT), з асиметричним розташуванням угорі стійки на втулці або в боковому вході (ASY), з подовжувальним кронштейном Lyre угорі стійки (Lyre) і з розташуванням угорі по центру стійки з конічним комфортним плафоном (Conical Comfort Bowl, CCB). Кожен світильник TownTune можна налаштувати, вибравши різні форми верхньої частини корпусу, а також є можливість додати декоративне кільце, яке доступне у двох кольорах (крім CCB). Варіанти дизайну, які дозволяють вам створити власний світловий підпис і надати районам і містам неповторної ідентичності. Крім того, кожен світильник сімейства TownTune має унікальну ідентифікацію завдяки додатку Signify Service tag. Просто відсканувавши QR-код, розміщений всередині дверцят щогли або безпосередньо на світильнику, ви можете миттєво отримати доступ до конфігурації світильника. Це пришвидшує та спрощує операції з технічного обслуговування та програмування, а також дозволяє створювати власну цифрову бібліотеку освітлювальних приладів та запасних частин. TownTune також використовує освітлювальну платформу LEDGINE-O, що гарантує, що на вашій вулиці завжди буде правильна кількість та напрямок світла. Крім того, завдяки системній готовності (SR), TownTune також орієнтований на майбутнє. Рішення, готове до поєднання як з окремими, так і з розширеними програмними застосунками для керування та освітлення, такими як Interact City.

# TownTune Асиметричний

## Переваги

- Платформа LEDGINE-О для чудової ефективності, вибір колірних температур і розподілу світла
- Оптимізована загальна вартість володіння (L-Tune для налаштування потоку, автономні елементи керування, наприклад LumiStep, Dynadimmer, CLO (постійна світловіддача), LineSwitch)
- Можливість роботи з розширеними системами й застосунками, наприклад, Interact City
- Тривалий термін служби: 100 000 годин за L85 і вище
- Легкий доступ до розподільної коробки, антивандальний захист (IK10), високий рівень захисту від проникнення (IP66)

## Характеристики

- Простий дизайн для легкої інтеграції в міський простір, широкий вибір аксесуарів для задоволення потреб користувачів
- Підходить і для проектів модернізації, і для нових проектів
- Широкий спектр світлових потоків (від 1200 до 12 000 лм) і колірних температур (2200К, 2700К, 3000К, 4000К). Відповідає вимогам стандарту Dark Sky завдяки колірній температурі в 3000К і тепліше.
- Спеціальний плафон для візуального комфорту й комфортного освітлення
- Сервісна табличка для простого встановлення та обслуговування.

## Застосування

- Міські та житлові зони
- Велосипедні доріжки, пішохідні доріжки та пішохідні переходи
- Центри міст і площі
- Автостоянки



## Версії



TownTune ASY BDP265

# TownTune Асиметричний

## Розміри



## Деталі по продукції



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

# TownTune Асиметричний

## Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так

## Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
------------------------------------	---

## Експлуатаційні й електричні

Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Стандартний рівень захисту від перенапруги
--	--

## Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
Максимальний рівень зменшення яскравості	10%

## Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний плафон/корпус, стійкий до УФ-випромінювання
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK09
Код захисту від проникнення	IP66
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	0°
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	-

## Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

## Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,5 %
---	-------

## Дані про виріб

Код сімейства продуктів	BDP265
-------------------------	--------

## Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	LED40
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	LED120

## Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю світла світильника	Колір джерела світла	колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)
912300024197	BDP265 LED40-4S/	6° - 79° × 154°	830 теплий білий	3000 K	80

## TownTune Асиметричний

Order Code	Full Product Name	Розширення		Корельована	
		променю світла світильника	Колір джерела світла	колiрна температура (ном.)	Індекс якостi кольоропередачi (CRI)
	830 DM50 DDF3 48-4S/60A				
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	12° - 59° × 158°	740 білий	4000 K	70

### Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	3 200 lm	Середній розподіл 50



Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	9 200 lm	Вузький розподіл 10

### Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024197	BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024202	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	69 W

### Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - BDP265I - 912300024202

Polar Normal (separate) - BDP265I - 912300024197

