

TownTune Asymmetric - Forlænger hjemmefølelsen til gaden

TownTune-familien er designet til at forbedre eksisterende og skalerbare byrum og tilbyder alle de nyeste belysningsinnovationer med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmuligheder. Serien består af fire løsninger: en central mastetop (CPT), en mastetop med asymmetrisk lyre/sidemonteret version (ASY), forlænget mastetopbeslag (Lyre) og en central mastetop med en konisk komfortskål (CCB). Hvert TownTune armatur kan tilpasses med et udvalg af forskellige former på armaturhusets top samt muligheden for at tilføje en dekorativ ring, som fås i to farver (ekskl. CCB). Designmuligheder, der giver dig mulighed for at skabe din helt egen lyssignatur og give distrikter og byer en unik identitet. Derudover er alle armaturer i TownTune-familien unikt identificerbare takket være Signify Service tag appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør

vedligeholdelses- og programmeringsoperationer hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette dit digitale bibliotek af belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også LEDGINE-O belysningsplatformen, der sikrer, at du altid har den rigtige mængde og retning af lys på din gade. Takket være sin status som systemforberedt (SR) er TownTune desuden fremtidssikret. En løsning, der er klar til at blive parret med både enkeltstående og avancerede kontrol- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City.

Fordele

- LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger
- Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)
- Klar til at blive parret med avancerede systemer og softwareapplikationer, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100.000 timer ved L85 og højere
- Nem adgang til forkobling, modstandsdygtig over for hærværk (IK10), høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Applications

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange

Versions

TownTune ASY DR BDP266




- Bymidter og torve
- Parkeringspladser


Funktioner

- Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør
- Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer
- Et udvalg af lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT'er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Specialskål, der giver visuel komfort og behagelige lysoplevelser
- Servicemærke for nem installation og vedligeholdelse.

Målskitse



BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A



BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Oplysninger om produktet



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknik

Opadrettet lysudbyttegrad	0
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarve	740 Neutral hvid

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Standardniveau for sikring mod spændingsudsving
--	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	10%

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09 [10 J]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-beständig

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,5 %
------------------------------------	-------

Produktdata

Produktseriekode	BDP266 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DR]
------------------	---------------------------------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	LED50
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	LED109


Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Armaturl til lysstrålespredning	Optiktype til brug udendørs
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	4.050 lm	152° x 155°	Symmetrisk lysfordeling 50
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	8.610 lm	12° - 76° x 157°	Lysfordeling, middel 10

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	29,5 W
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	63 W

Polar normal diagrams



BDP265I - 912300024198