



TownTune Asymmetric – Preneste pocit domova aj na ulicu

Rodina svietidiel TownTune, navrhnutá na vylepšenie existujúcich a škálovateľných mestských priestorov, ponúka všetky najnovšie inovácie v oblasti osvetlenia, pokiaľ ide o výkon, kvalitu svetla a konektivitu. Rad tvoria štyri riešenia: Central Post Top (CPT), verzia Asymmetric Spigot Post Top/Side Entry (ASY), verzia s rozširujúcou sa konzolou Lyre na vrchol stĺpa (Lyre) a verzia Central Post Top s kónickým komfortným krytom CCB (Conical Comfort Bowl). Každé svietidlo TownTune je možné prispôbiť výberom rôznych tvarov na vrchnej časti krytu a navyše je tu možnosť pridať ozdobný krúžok, ktorý je k dispozícii v dvoch farbách (okrem CCB). Možnosti dizajnu, ktoré vám umožnia vytvoriť si vlastný svetelný podpis a vniesť do štvrtí a miest výraznú identitu. Okrem toho je každé svietidlo z rodiny TownTune jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním QR kódu umiestneného vo dverách stožiara alebo priamo na svietidle máte okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla.

Vďaka tomu je údržba a programovanie rýchlejšia a jednoduchšia a umožňuje vám vytvoriť si digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov. TownTune tiež využíva svetelnú platformu LEDGINE-O, ktorá zabezpečuje, že na vašej ulici budete mať vždy správne množstvo a smer svetla. Navyše, vďaka systémovej pripravenosti (SR) je TownTune pripravený aj na budúcnosť. Riešenie, ktoré je pripravené na spárovanie so samostatnými aj pokročilými softvérovými aplikáciami na riadenie a osvetlenie, ako je Interact City.

Výhody

- Platforma LEDGINE-O ponúkajúca skvelý výkon, voliteľné teploty chromatickosti a vyžarovania svetla
- Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo (nástroj L-Tune na ladenie svetelného toku, samostatné ovládacie prvky, napr. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konštantný svetelný tok), LineSwitch)
- Pripravené na spárovanie s modernými systémami a softvérovými aplikáciami, ako je Interact City
- Dlhá životnosť: 100 000 hodín pri L85 a viac
- Jednoduchý prístup k predradníku, odolnosť voči vandalizmu (IK10) a vysoká ochrana proti priesakom (IP66)

Applications

- Mestské a obytné zóny
- Cyklistické chodníky, pešie chodníky a priechody pre chodcov

Versions

TownTune ASY DR BDP266




- Centrá miest a námestia
- Parkoviská


Vlastnosti

- Jednoduchý dizajn na ľahké začlenenie do mestských priestorov, rozsiahly sortiment príslušenstva na prispôsobenie
- Vhodné na novú montáž a výmenu
- Ponuka svetelných tokov (1 200 až 12 000 lm) a teplôt chromatickosti – CCT (2 200 K, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K)
- Špeciálny kryt pre vizuálny komfort a príjemný pocit z osvetlenia
- Servisná značka na jednoduchú montáž a údržbu.

Rozmerový obrázok



BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A



BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Podrobnosti o produkte



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Všeobecné informácie

Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájача	Áno
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany
---	--------------------------------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	10%

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Sivá
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09 [10 J]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stípa	-
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, odolná proti UV žiareniu

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Značka CE	Áno

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,5 %
----------------------------------	-------

Údaje o produkte

Kód radu produktov	BDP266 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DR]
--------------------	---------------------------------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
49758300	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	LED50
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	LED109


Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Typ optiky, exteriér
49758300	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	4 050 lm	152° x 155°	Symetrické vyžarovanie 50
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	8 610 lm	12° - 76° x 157°	Stredné vyžarovanie 10

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
49758300	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	29,5 W
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	63 W

Polar normal diagrams



BDP265I - 912300024198