



TownTune Asymmetric – förlänger hemmakänslan ut på gatan

TownTune-familjen är utformad för att förbättra befintliga och skalbara stadsmiljöer och erbjuder alla de senaste belysningsinnovationerna när det gäller prestanda, ljuskvalitet och anslutningsmöjligheter. Serien består av fyra lösningar: central stolptopp (CPT), asymmetrisk stolparm/sidomontageversion (ASY), en version med utskjutande stolptoppsfäste (Lyre) och en central stolptopp med Conical Comfort Bowl (CCB). Varje TownTune-armatur kan anpassas med ett urval av olika former ovanpå höljet, plus möjligheten att lägga till en dekorativ ring som finns i två färger (exklusive CCB). Designalternativ som gör att du kan skapa din egen belysningsSignatur och ge en distinkt identitet till stadsdelar och städer. Dessutom är alla armaturer i TownTune-familjen unikt identifierbara tack vare Signify Service tag-appen. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Detta gör

underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ditt digitala bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder även LEDGINE-O Lighting-plattform för att se till att du alltid har rätt mängd och riktning på gatans belysning. Tack vare att TownTune är systemklar (SR) är den också framtidssäker. En lösning som är klar att paras ihop med både fristående och avancerade styr- och belysningsprogram, till exempel Interact City.

Fördelar

- LEDGINE-O-plattform för utmärkt prestanda, val av färgtemperaturer och ljusfördelningar
- Optimerad total ägandekostnad (L-Tune för ljusflödesjustering, fristående styrsystem, exempelvis LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant ljusflöde) och LineSwitch)
- Klar att parkopplas med avancerade system och programvaror, exempelvis Interact City
- Lång livslängd: 100 000 timmar @L85 och högre
- Enkel åtkomst till driftdon, slagtålig (IK10), hög kapslingsklass (IP66)

Applications

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen

Versions

TownTune ASY DR BDP266




- Stadskärnor och torg
- Parkeringar


Funktioner

- Enkel design för enkel integrering i stadsmiljöer, stort utbud av tillbehör för anpassning
- Lämpligt för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- Ljusflödespaket (1 200 till 12 000 lm) och CCT:er (2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K)
- Specialutformad kupa för visuell komfort och behagliga belysningsupplevelser
- Service tag för enkel installation och underhåll

Måttskiss



BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A



BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Produktinformation



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	70
Ljuskällans färg	740 neutralvit

Drift och elektricitet

Surge Protection (Common/Differential)	Standardnivå för överspänningsskydd
--	-------------------------------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Max. dimringsnivå	10%

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Grå
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Standardvinkel för sidosingång	0°
Typ av optisk kåpa	UV-beständig polykarbonatkåpa/kåpa

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim	0,5 %
-------------------------------------	-------

Produktdata

Produktfamiljskod	BDP266 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DR]
-------------------	---------------------------------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	LED50
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	LED109


Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Armaturens ljusfördelning	Optiktyp utomhus
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	4 050 lm	152° x 155°	Symmetrisk ljusfördelning 50
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	8 610 lm	12° - 76° x 157°	Medelstrålande ljusfördelning 10

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	29,5 W
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	63 W

Polar normal diagrams



BDP265I - 912300024198