

## TownTune Asimetrik – Ev hissini sokağa taşıyor

Mevcut ve ölçeklenebilir kentsel alanları geliştirmek için tasarlanan TownTune ailesi, performans, ışık kalitesi ve bağlantı açısından en son aydınlatma yeniliklerini sunuyor. Aile dört çözümden oluşuyor: Merkezi Direk Üstü (CPT), Asimetrik Spigot Direk Üstü / Yan Giriş versiyonu (ASY), uzayan Lyre direk üst braketi olan versiyon (Lyre) ve Konik Konfor Kaseli Merkezi Direk Üstü (CCB). TownTune aydınlatma armatürünün her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve ayrıca iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir (CCB hariç). Kendinize özgü aydınlatma imzanızı yaratabileceğiniz, semtlere ve şehirlere özgün bir kimlik kazandırabileceğiniz tasarım seçenekleri. Ayrıca, Signify Service tag uygulaması sayesinde TownTune ailesindeki her armatür benzersiz şekilde tanımlanabilir. Direk kapısının iç kısmına veya doğrudan armatür üzerine yerleştirilen QR kodunu tarayarak armatürün konfigürasyonuna anında ulaşabilirsiniz. Bu, bakım ve programlama işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirir ve aydınlatma varlıklarınız ve yedek parçalarınızdan oluşan dijital kütüphanenizi

oluşturmanıza olanak tanır. TownTune ayrıca LEDGINE-O aydınlatma platformunu kullanarak sokağınızda her zaman doğru miktarda ve yönde ışığa sahip olmanızı sağlar. Ayrıca, TownTune sisteme hazır (SR) olması sayesinde geleceğe de hazırdır. Interact City gibi hem bağımsız hem de gelişmiş kontrol ve aydınlatma yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır bir çözüm.

## [BENEFITS]

- Mükemmel performans, renk sıcaklıkları ve ışık dağılımları seçimi için LEDGINE-O platformu
- Optimize Edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti (akı ayarı için L-Tune, LumiStep, Dynadimmer, CLO (Sabit Işık çıkışı), LineSwitch gibi bağımsız kontroller)
- Interact City gibi gelişmiş sistemler ve yazılım uygulamalarıyla birlikte çalışmaya hazır
- Uzun kullanım ömrü: L85 ve üzerinde 100.000 saat
- Tertibata kolay erişim, saldırılara karşı dayanıklılık (IK10), yüksek giriş koruması (IP66)

## [APPLICATIONS]

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri

## [VERSIONS]

TownTune ASY DR BDP266




- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri


## [FEATURES]

- Kentsel alanlarla kolayca bütünleşmesi için basit tasarım, kişiselleştirme için geniş aksesuar yelpazesi
- Yeni ve yükseltilebilir kurulumlar için uygundur
- Lümen paketleri (1200 ila 12000 lm) ve CCT'ler (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri için özel çanak
- Kolay kurulum ve bakım için servis etiketi.

## [DIMENSIONALDRAWING]



BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A



BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

## [PRODUCTDETAILS]



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

### Genel Bilgiler

Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

## Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz

## Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) Standart ani akım koruma seviyesi

## Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

## Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09 [10 J]
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/UV dirençli kapak

## Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet

## Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

## Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	BDP266 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DR]
------------------	---------------------------------

## Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
49758300	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	LED50
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	LED109


## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Optik sistem türü dış mekan
49758300	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	4.050 lm	152° x 155°	Simetrik dağıtım 50
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	8.610 lm	12° - 76° x 157°	Orta dağıtım 10

## Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49758300	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	29,5 W
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	63 W

## [POLARNORMALDIAGRAMS]



BDP265I - 912300024198