

TownTune Asymmetric – домашній затишок тепер і надворі

TownTune Asymmetric DR

Розроблена для покращення існуючих та масштабованих міських просторів, сімейство TownTune пропонує всі найновіші інновації в освітленні з точки зору продуктивності, якості світла та можливостей підключення. Сімейство складається з чотирьох рішень: з розташуванням угорі по центру стійки (Central Post Top, CPT), з асиметричним розташуванням угорі стійки на втулці або в боковому вході (ASY), з подовжувальним кронштейном Lyre угорі стійки (Lyre) і з розташуванням угорі по центру стійки з конічним комфортним плафоном (Conical Comfort Bowl, CCB). Кожен світильник TownTune можна налаштувати, вибравши різні форми верхньої частини корпусу, а також є можливість додати декоративне кільце, яке доступне у двох кольорах (крім CCB). Варіанти дизайну, які дозволяють вам створити власний світловий підпис і надати районам і містам неповторної ідентичності. Крім того, кожен світильник сімейства TownTune має унікальну ідентифікацію завдяки додатку Signify Service tag. Просто відсканувавши QR-код, розміщений всередині дверцят щогли або безпосередньо на світильнику, ви можете миттєво отримати доступ до конфігурації світильника. Це пришвидшує та спрощує операції з технічного обслуговування та програмування, а також дозволяє створювати власну цифрову бібліотеку освітлювальних приладів та запасних частин. TownTune також використовує освітлювальну платформу LEDGINE-O, що гарантує, що на вашій вулиці завжди буде правильна кількість та напрямок світла. Крім того, завдяки системній готовності (SR), TownTune також орієнтований на майбутнє. Рішення, готове до поєднання як з окремими, так і з розширеними програмними застосунками для керування та освітлення, такими як Interact City.

TownTune Asymmetric DR

Переваги

- Платформа LEDGINE-О для чудової ефективності, вибір колірних температур і розподілу світла
- Оптимізована загальна вартість володіння (L-Tune для налаштування потоку, автономні елементи керування, наприклад LumiStep, Dynadimmer, CLO (постійна світловіддача), LineSwitch)
- Можливість роботи з розширеними системами й застосунками, наприклад, Interact City
- Тривалий термін служби: 100 000 годин за L85 і вище
- Легкий доступ до розподільної коробки, антивандальний захист (IK10), високий рівень захисту від проникнення (IP66)

Характеристики

- Простий дизайн для легкої інтеграції в міський простір, широкий вибір аксесуарів для задоволення потреб користувачів
- Підходить і для проектів модернізації, і для нових проектів
- Спектр світлових потоків (від 1200 до 12 000 лм) і CCT (2200К, 2700К, 3000К, 4000К)
- Спеціальний плафон для візуального комфорту й комфортного освітлення
- Сервісна табличка для простого встановлення та обслуговування.

Застосування

- Міські та житлові зони
- Велосипедні доріжки, пішохідні доріжки й переходи
- Центри міст і площі
- Автостоянки



Версії



TownTune ASY DR BDP266

TownTune Asymmetric DR

Розміри



Деталі по продукції



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric DR

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так

Світлотехнічні

Колір джерела світла	740 нейтральний білий
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0

Експлуатаційні й електричні

Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Стандартний рівень захисту від перенапруги
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
Максимальний рівень зменшення яскравості	10%

Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	Полікарбонатний плафон/корпус, стійкий до УФ-випромінювання
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK09
Код захисту від проникнення	IP66
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	0°
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	-

Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,5 %
-------------------------------------------	-------

Дані про виріб

Код сімейства продуктів	BDP266
-------------------------	--------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	LED50
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	LED109

Світлотехнічні

TownTune Asymmetric DR

Order Code	Full Product Name	Розширення променя світла світильника	Світловий потік	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	152° x 155°	4 050 lm	Симетричний розподіл 50


Order Code	Full Product Name	Розширення променя світла світильника	Світловий потік	Тип оптичного пристрою – зовнішній
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	12° – 76° x 157°	8 610 lm	Середній розподіл 10

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024198	BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912300024203	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	63 W

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - BDP265I - 912300024198

