

TownTune Asymmetric – Přenesení pocitu domova na ulici

Řada svítidel TownTune, navržená pro vylepšení stávajících a škálovatelných městských prostor, nabízí všechny nejnovější inovace v oblasti osvětlení, pokud jde o výkon, kvalitu světla a konektivitu. Řadu tvoří čtyři řešení: Central Post Top (CPT), verze Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), verze s rozšiřující konzolou Lyre pro vrchol sloupu (Lyre) a verze Central Post Top s kónickým komfortním krytem CCB (Conical Comfort Bowl). Každé svítidlo TownTune lze přizpůsobit výběrem různých tvarů na horní straně krytu a navíc je zde možnost přidat ozdobný kroužek, který je k dispozici ve dvou barvách (kromě CCB). Možnosti designu, které vám umožní vytvořit si vlastní světelný podpis a vnést do čtvrtí a měst osobitý styl. Kromě toho je každé svítidlo z řady TownTune jedinečně identifikovatelné díky aplikaci Signify Service tag. Pouhým naskenováním QR kódu, který se nachází uvnitř dvířek sloupu nebo přímo na svítidle, získáte okamžitý přístup k informacím o konfiguraci svítidla. Díky tomu je

údržba a programování rychlejší a snazší a umožňuje vám vytvořit si digitální knihovnu osvětlovacích prostředků a náhradních dílů. TownTune také využívá osvětlovací platformu LEDGINE-O, která zajišťuje, že na vaší ulici budete mít vždy správné množství a směr světla. Díky připravenosti na systém (SR) je TownTune připraven i na budoucnost. Řešení, které je připraveno k propojení se samostatnými i pokročilými softwarovými aplikacemi pro řízení a osvětlení, jako je Interact City.

Výhody

- Platforma LEDGINE-O nabízející skvělý výkon, volitelné teploty chromatičnosti a rozptyly světla
- Optimalizované celkové náklady na vlastnictví (nástroj L-Tune pro ladění světelného toku, samostatné ovládací prvky, např. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstantní světelný výkon), LineSwitch)
- Připraveno ke spárování s moderními systémy a softwarovými aplikacemi, jako je Interact City
- Dlouhá životnost: 100 000 hodin při L85 a více
- Snadný přístup k předřadníku, odolnost vůči vandalismu (IK10) a vysoká ochrana proti vniknutí (IP66)

Applications

- Městské a obytné oblasti
- Cyklostezky, stezky pro pěší a přechody

Versions




TownTune ASY DTC
BDP267

- Městská centra a náměstí
- Parkoviště

Vlastnosti

- Jednoduchý design pro snadné začlenění do městských prostorů, rozsáhlý sortiment příslušenství pro přizpůsobení
- Vhodné pro nové instalace a modernizace
- Rozsah světelných toků (1200 až 12 000 lm) a náhradní teploty chromatičnosti (2200 K, 2700 K, 3000 K a 4000 K)
- Speciální kryt pro vizuální komfort a příjemný pocit z osvětlení
- Service tag pro snadnou montáž a údržbu

Rozměrové výkresy



BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Detaily o výrobku



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu 0

Provozní a elektrické

Přepětová ochrana (společná/rozdílová) Standardní úroveň přepětové ochrany

Řízení a stmívání

Stmívatelné Ano

Maximální úroveň ztlumení 10%

Mechanické a materiály

Barva těla Šedá

Kód ochrany proti vniknutí IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK09 [10 J]

Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku -

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem 0°

Typ optického krytu Polykarbonátová miska/kryt, odolné proti ultrafialovému záření

Certifikace a použití

Značka hořlavosti Pro montáž na běžně hořlavé povrchy

Značka CE Ano

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu. 0,5 %

Označení a balení

Kód produktové řady BDP267 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC]

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24


Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Barva světelného zdroje	Divergence světelného paprsku svítidla	Typ optiky, exteriéry
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4 536 lm	3000 K	80	830 teplá bílá	12° - 29° × 152°	Široké vyzařování 50
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1 932 lm	4000 K	70	740 neutrální bílá	4° - 58° × 149°	Střední vyzařování 33

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

Polar normal diagrams



BDP265I - 912300024204