



Philips TownTune Asymmetric – Viihtyisä valaistus kaupunkialueille

TownTune Asymmetric DTC

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään ja mukautuvaan valaistukseen. Saatavilla on neljä versiota: pylvään päähän asennettava valaisin (CPT), epäsuoralla asennussovittimella pylvään päähän asennettava tai sivusta asennettava valaisin (ASY), Lyre-varrellinen versio sekä kartiokuvullinen, pylvään päähän asennettava valaisin (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan konfiguroida kohteen tarpeiden mukaan, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla kaupunkialueille voidaan luoda erottuva, tyylikäs valaistusratkaisu. Service tag -huoltotunniste helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatieidot. LEDGINE-O-optiikoiden ansiosta valoa on aina oikea määrä juuri siellä, missä sitä tarvitaan, ja häiriövalon määrä on minimoitu. Zhaga-liitännän ansiosta valaistusratkaisua voidaan täydentää sensoreilla ja ohjainlaitteilla, ja valaisimet voidaan myös yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Hyödyt

- Erinomainen suorituskyky, lukuisia eri värilämpötiloja ja valonjakoa
- L-Tune-työkalu valovirran säätämiseen, erilaiset ohjausvaihtoehdot ja vakiovalovirta (CLO) takaavat optimoidut kokonaiskustannukset
- Voidaan liittää älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkeivallalta (IK10), IP66

TownTune Asymmetric DTC

Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu sopii lukuisiin eri kaupunkitiloihin, lisäksi saatavilla kattavasti lisävarusteita
- Sopii sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin
- Valovirta 1 200–12 000 lm, värieläpötila 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K tai 4 000 K
- Tyylikäs kupu tarjoaa miellyttävää valoa
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa

Käyttökohteet


- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet

Versions



TownTune ASY DTC BDP267

Mittapiirros



TownTune Asymmetric DTC

Tuotetiedot



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuojaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV-kestävä
Rungon väri	Harmaa
Iskunkestävyysluokka	IK09
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttökätunnin kohdalla	0,5 %
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BDP267

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi
912300024199	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
912300024204	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full				
	Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
912300024199	BDP267 LED59-4S/830 II	12° - 29° x 152°	830 Warm white	3000 K	80
912300024204	BDP267 LED24-4S/740 II	4° - 58° x 149°	740 Neutral white	4000 K	70

TownTune Asymmetric DTC

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
	740 II				
	DM33 CLO				
	SRT SRB				

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikka (ulkovalaistus)
912300024199	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4 536 lm	Leveä valonjako 50

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikka (ulkovalaistus)
912300024204	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1 932 lm	Keskileveä valonjako 33

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300024199	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300024204	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

