



## TownTune Asymmetric – Forlenger hjemmefølelsen til gaten

TownTune-familien er utviklet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom, og tilbyr alle de nyeste belsningsinnovasjonene når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Serien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Hver TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av huset, i tillegg er det mulighet for å legge til en dekorativ ring, som kommer i to farger (unntatt CCB). Designalternativer som lar deg skape din helt egen lyssignatur og gi distrikter og byer en særegen identitet. I tillegg er hver armatur i TownTune-familien unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart

tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette ditt digitale bibliotek med belysningsressurser og reservedeler. TownTune bruker også LEDGINE-O-belysningsplattformen, som sikrer at du alltid har riktig mengde og retning av lys i gaten din. Dessuten, takket være at den er systemklar (SR), er TownTune også fremtidssikker. En løsning som er klar til å kobles til både frittstående og avanserte kontroll- og belysningsprogramvareapplikasjoner som Interact City.

## Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærverk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)

## Applications

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt

## Versions




TownTune ASY DTC  
BDP267

- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser

## Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egned for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold

## Målskisse



BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

## Produkt detaljer



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

### Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

### Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0
--------------------------	---

## Drift og elektronikk

Surge Protection (Common/Differential) Standard overspenningsvernnivå

## Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja  
Maksimalt dimmenivå 10%

## Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge Grå  
Ingress beskyttelseskode IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]  
Mekanisk støtbeskyttelseskode IK09 [10 J]  
Standardvinkel på stolpetoppen -  
Standardvinkel sidemontering 0°  
Type optisk deksel Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig

## Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke For montering på normalt antennebare overflater  
CE-merke Ja

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer 0,5 %

## Produktdata

Produktseriekode BDP267 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC]

## Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300024199	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
912300024204	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24


## Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lyskildefarge	Lysstrålespredning fra armatur	Utendørs optikktype
912300024199	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4 536 lm	3000 K	80	830 varmhvit	12° - 29° × 152°	Bredstrålet 50
912300024204	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1 932 lm	4000 K	70	740 nøytralhvitt	4° - 58° × 149°	Mellomstrålet spredning 33

## Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300024199	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W
912300024204	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

## Polarkoordinatsystem



BDP265I - 912300024204