

## TownTune Asimetrik – Ev hissini sokağa taşıyor

Mevcut ve ölçeklenebilir kentsel alanları geliştirmek için tasarlanan TownTune ailesi, performans, ışık kalitesi ve bağlantı açısından en son aydınlatma yeniliklerini sunuyor. Aile dört çözümden oluşuyor: Merkezi Direk Üstü (CPT), Asimetrik Spigot Direk Üstü / Yan Giriş versiyonu (ASY), uzayan Lyre direk üst braketli olan versiyon (Lyre) ve Konik Konfor Kaseli Merkezi Direk Üstü (CCB). TownTune aydınlatma armatürünün her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve ayrıca iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir (CCB hariç). Kendinize özgü aydınlatma imzanızı yaratabileceğiniz, semtlere ve şehirlere özgün bir kimlik kazandırabileceğiniz tasarım seçenekleri. Ayrıca, Signify Service tag uygulaması sayesinde TownTune ailesindeki her armatür benzersiz şekilde tanımlanabilir. Direk kapısının iç kısmına veya doğrudan armatür üzerine yerleştirilen QR kodunu tarayarak armatürün konfigürasyonuna anında ulaşabilirsiniz. Bu, bakım ve programlama işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirir ve aydınlatma varlıklarınız ve yedek parçalarınızdan oluşan dijital kütüphanenizi

oluşturmanıza olanak tanır. TownTune ayrıca LEDGINE-O aydınlatma platformunu kullanarak sokağınızda her zaman doğru miktarda ve yönde ışığa sahip olmanızı sağlar. Ayrıca, TownTune sisteme hazır (SR) olması sayesinde geleceğe de hazırdır. Interact City gibi hem bağımsız hem de gelişmiş kontrol ve aydınlatma yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır bir çözüm.

## [BENEFITS]

- Mükemmel performans, renk sıcaklıkları ve ışık dağılımları seçimi için LEDGINE-O platformu
- Optimize Edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti (akı ayarı için L-Tune, LumiStep, Dynadimmer, CLO (Sabit Işık çıkışı), LineSwitch gibi bağımsız kontroller)
- Interact City gibi gelişmiş sistemler ve yazılım uygulamalarıyla birlikte çalışmaya hazır
- Uzun kullanım ömrü: L85 ve üzerinde 100.000 saat
- Tertibata kolay erişim, saldırılara karşı dayanıklılık (IK10), yüksek giriş koruması (IP66)

## [APPLICATIONS]

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri

## [VERSIONS]




TownTune ASY DTC  
BDP267

- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri

## [FEATURES]

- Kentsel alanlarla kolayca bütünleşmesi için basit tasarım, kişiselleştirme için geniş aksesuar yelpazesi
- Yeni ve yükseltilebilir kurulumlar için uygundur
- Lümen paketleri (1200 ila 12000 lm) ve CCT'ler (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri için özel çanak
- Kolay kurulum ve bakım için servis etiketi

## [DIMENSIONALDRAWING]



BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

## [PRODUCTDETAILS]



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

### Genel Bilgiler

Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

### Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
-------------------------------	---

## Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel) Standart ani akım koruma seviyesi

## Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Evet  
Maksimum dim seviyesi 10%

## Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Gri  
Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]  
Mekanik çarpışma koruma kodu IK09 [10 J]  
Standart eğim açısı üstten montaj -  
Standart devirme açısı yandan giriş 0°  
Optik kapak tipi Polikarbon çanak/UV dirençli kapak

## Onay ve Uygulama

Alev alma işareti Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için  
CE işareti Evet

## Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı 0,5 %

## Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu BDP267 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC]

## Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	LED24


## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Işık kaynağı rengi	Aydınlatma armatürü ışık yayılımı	Optik sistem türü dış mekan
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	4.536 lm	3000 K	80	830 sıcak beyaz	12° - 29° × 152°	Geniş dağıtım 50
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	1.932 lm	4000 K	70	740 nötr beyaz	4° - 58° × 149°	Orta dağıtım 33

## Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
49759000	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	43,5 W
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	15,8 W

## [POLARNORMALDIAGRAMS]



BDP265I - 912300024204