

TownTune Asymmetric - Kodin tuntua kadulla

TownTune-tuoteperhe on suunniteltu parantamaan olemassa olevia ja skaalautuvia kaupunkitiloja, ja se tarjoaa kaikki uusimmat valaistusinnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden suhteen. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Suunnitteluvaihtoehtoja, joiden avulla voit luoda omanlaisen valaistusilmeesi ja tuoda kaupunginosiin ja kaupunkeihin omaleimaisen identiteetin. Lisäksi jokainen TownTune-perheen valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja

ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien oman digitaalisen kirjaston luomisen. TownTune käyttää myös LEDGINE-O-valaistusalustaa, mikä varmistaa, että kadullasi on aina oikea määrä ja suunta valoa. Lisäksi TownTune on järjestelmävalmiuden (SR) ansiosta myös tulevaisuudenkestävä. Ratkaisu, joka on valmis yhdistettäväksi sekä itsenäisiin että edistyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistoihin, kuten Interact Cityyn.

Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
- Valmis liitettäväksi edistyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistosovelluksiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkivallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)

Applications

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet

Versions




TownTune ASY DTD
BDP268

- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet

Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin
- Laaja valikoima valovoimia (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2200K, 2700K, 3000K, 4000K). DarkSky-hyväksytty (kun värilämpötila on enintään 3000K)
- Erillinen kupu esteettistä ja miellyttävää valaistusta varten
- Huoltotunniste (service tag) helpottaa asennusta ja huoltoa.

Mittapiirros



BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Tuotetiedot



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	LED74 [LED module 7400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Valovirta	5 880 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen väri	830 Warm white
Valaisimen valokeila	7° - 52° x 150°
Optiikka (ulkovalaistus)	Laaja valonjako 10

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	55 W
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuojaustaso

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Harmaa
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK09 [10 J]
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	-
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	0°
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-kestävä

Merkinnät ja luokitukset

Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttökätunnin kohdalla	0,5 %
--	-------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	BDP268 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DTD]
--------------------	----------------------------------

