

TownTune Asimetrik – Ev hissini sokağa taşıyor

Mevcut ve ölçeklenebilir kentsel alanları geliştirmek için tasarlanan TownTune ailesi, performans, ışık kalitesi ve bağlantı açısından en son aydınlatma yeniliklerini sunuyor. Aile dört çözümden oluşuyor: Merkezi Direk Üstü (CPT), Asimetrik Spigot Direk Üstü / Yan Giriş versiyonu (ASY), uzayan Lyre direk üst braketli olan versiyon (Lyre) ve Konik Konfor Kaseli Merkezi Direk Üstü (CCB). TownTune aydınlatma armatürünün her biri muhafaza için farklı şekil seçenekleriyle ve ayrıca iki renkte sunulan, isteğe bağlı dekoratif halka ile özelleştirilebilir (CCB hariç). Kendinize özgü aydınlatma imzanızı yaratabileceğiniz, semtlere ve şehirlere özgün bir kimlik kazandırabileceğiniz tasarım seçenekleri. Ayrıca, Signify Service tag uygulaması sayesinde TownTune ailesindeki her armatür benzersiz şekilde tanımlanabilir. Direk kapısının iç kısmına veya doğrudan armatür üzerine yerleştirilen QR kodunu tarayarak armatürün konfigürasyonuna anında ulaşabilirsiniz. Bu, bakım ve programlama işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirir ve aydınlatma varlıklarınız ve yedek parçalarınızdan oluşan dijital kütüphanenizi

oluşturmanıza olanak tanır. TownTune ayrıca LEDGINE-O aydınlatma platformunu kullanarak sokağınızda her zaman doğru miktarda ve yönde ışığa sahip olmanızı sağlar. Ayrıca, TownTune sisteme hazır (SR) olması sayesinde geleceğe de hazırdır. Interact City gibi hem bağımsız hem de gelişmiş kontrol ve aydınlatma yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazır bir çözüm.

[BENEFITS]

- Mükemmel performans, renk sıcaklıkları ve ışık dağılımları seçimi için LEDGINE-O platformu
- Optimize Edilmiş Toplam Sahip Olma Maliyeti (akı ayarı için L-Tune, LumiStep, Dynadimmer, CLO (Sabit Işık çıkışı), LineSwitch gibi bağımsız kontroller)
- Interact City gibi gelişmiş sistemler ve yazılım uygulamalarıyla birlikte çalışmaya hazır
- Uzun kullanım ömrü: L85 ve üzerinde 100.000 saat
- Tertibata kolay erişim, saldırılara karşı dayanıklılık (IK10), yüksek giriş koruması (IP66)

[APPLICATIONS]

- Kentsel alanlar ve konut alanları
- Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri

[VERSIONS]




TownTune ASY DTD
BDP268

- Şehir merkezleri ve meydanlar
- Araç park yerleri

[FEATURES]

- Kentsel alanlarla kolayca bütünleşmesi için basit tasarım, kişiselleştirme için geniş aksesuar yelpazesi
- Yeni ve yükseltilebilir kurulumlar için uygundur
- Lümen paketi (1200 ila 12000 lm) ve CCT (2200K, 2700K, 3000K, 4000K) yelpazesi Dark Sky Onaylı, 3000K CCT veya daha sıcak değerlerle
- Görsel konfor ve konforlu aydınlatma deneyimleri için özel çanak
- Kolay kurulum ve bakım için servis etiketi.

[DIMENSIONALDRAWING]



BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

[PRODUCTDETAILS]



TownTune ASY BDP265




TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Genel Bilgiler

Lamba ailesi kodu	LED74 [LED module 7400 lm]
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Işık Akısı	5.880 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	7° - 52° × 150°
Optik sistem türü dış mekan	Geniş dağıtım 10

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi	55 W
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Standart ani akım koruma seviyesi

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	10%

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09 [10 J]
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/UV dirençli kapak

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,5 %
--------------------------------	-------

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	BDP268 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DTD]
------------------	----------------------------------