



TownTune Asymmetric Lyre - Forlænger hjemmefølelsen til gaden

TownTune-familien er designet til at forbedre eksisterende og skalerbare byrum og tilbyder alle de nyeste belysningsinnovationer med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmuligheder. Serien består af fire løsninger: en central mastetop (CPT), en mastetop med asymmetrisk lyre/sidemonteret version (ASY), forlænget mastetopbeslag (Lyre) og en central mastetop med en konisk komfortskål (CCB). Hvert TownTune armatur kan tilpasses med et udvalg af forskellige former på armaturhusets top samt muligheden for at tilføje en dekorativ ring, som fås i to farver (ekskl. CCB). Designmuligheder, der giver dig mulighed for at skabe din helt egen lyssignatur og give distrikter og byer en unik identitet. Derudover er alle armaturer i TownTune-familien unikt identificerbare takket være Signify Service tag appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør

vedligeholdelses- og programmeringsoperationer hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette dit digitale bibliotek af belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også LEDGINE-O belysningsplatformen, der sikrer, at du altid har den rigtige mængde og retning af lys på din gade. Takket være sin status som systemforberedt (SR) er TownTune desuden fremtidssikret. En løsning, der er klar til at blive parret med både enkeltstående og avancerede kontrol- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City.

Fordele

- LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger
- Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)
- Klar til at blive parret med avancerede systemer og softwareapplikationer, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100.000 timer ved L85 og højere
- Nem adgang til forkobling, modstandsdygtig over for hærværk (IK10), høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Applications

- By- og boligområder
- Cykelstier, fortove og fodgængerovergange

Versions

TownTune LYR BDP270




- Bymidter og torve
- Parkeringspladser

Funktioner

- Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør
- Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer
- Et udvalg af lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT'er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Specialskål, der giver visuel komfort og behagelige lysoplevelser
- Servicemærke for nem installation og vedligeholdelse.

Målskitse



BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Oplysninger om produktet



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

Generelle oplysninger

| | |
|--------------------------|---------|
| Udskiftelig lyskilde | Ja |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed |
| Driver inkluderet | Ja |
| Service-kode | Ja |

Lysteknisk

| | |
|---------------------------|---|
| Opadrettet lysudbyttegrad | 0 |
|---------------------------|---|

Drift og el

| | |
|--|---|
| Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel) | Standardniveau for sikring mod spændingsudsving |
|--|---|

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|---------------------------|-----|
| Dæmpbar | Ja |
| Maksimalt dæmpningsniveau | 10% |

Mekanik og armaturhus

| | |
|--|--|
| Farve på armaturhus | Grå |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK09 [10 J] |
| Standardhældningsvinkel, stolpetop | 0° |
| Standardhældningsvinkel, sidemontering | - |
| Optikafskærmningstype | Skål/afskærmning i polykarbonat, UV-beständig |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|-----------------------|---|
| Mærke for brændbarhed | Til montering på normalt antændelige overflader |
| CE-mærke | Ja |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

| | |
|------------------------------------|-------|
| Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t. | 0,5 % |
|------------------------------------|-------|

Produktdata

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Produktseriekode | BDP270 [TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE] |
|------------------|-----------------------------------|

Generelle oplysninger

| Order Code | Full Product Name | Kode for lampeserie |
|--------------|--|---------------------|
| 912300024206 | BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P | LED40 |
| 912300024210 | BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P | LED12 |

Lysteknisk

| Order Code | Full Product Name | Lysstrøm | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Farvegen- givelsesin- deks (CRI) | Lyskilde- farve | Armatur til lys- strålespredning | Optiktype til brug udendørs |
|--------------|--|----------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 912300024206 | BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P | 2.888 lm | 3000 K | 80 | 830 Varm hvid | 6° - 79° × 154° | Lysfordeling, middel 50 |
| 912300024210 | BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P | 936 lm | 4000 K | 70 | 740 Neutral hvid | 12° - 59° × 158° | Strålevinkel, smal 10 |

Drift og el

| Order Code | Full Product Name | Strømforbrug |
|--------------|--|--------------|
| 912300024206 | BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P | 30,5 W |
| 912300024210 | BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P | 8,5 W |